

Adaptador Tarjeta FireWire 400 de 4 Puertos PCI - 4x FireWire 6 pines Hembra - 1394a

Product ID: PCI1394_4



Esta Tarjeta Adaptadora PCI FireWire 400 IEEE 1394 de 4 Puertos permite convertir una ranura PCI de la placa base en cuatro puertos hembra FireWire IEEE 1394a de 6 pines (1 interno, 3 externos) - una solución eficaz y económica para conectar cualquier dispositivo FireWire 400 equipado con un conector de 6 pines a su ordenador de escritorio. La tarjeta se puede instalar en ordenadores Mac o PC, brindando una solución muy simple para conectar iPods, reproductores MP3, unidades portátiles, cámaras grabadoras de video digital, etc. La tarjeta adaptadora soporta conectividad hot-swap, por lo que podrá conectar, desconectar e intercambiar sus periféricos FireWire fácilmente, ahorrando tiempo y esfuerzo. La tarjeta adaptadora PCI FireWire de 4 puertos incluye una copia del software VideoStudio SE Basic de ULEAD para facilitar la captura y edición de video desde su cámara grabadora de video digital.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Permite añadir un puerto FireWire de alta velocidad a un ordenador de escritorio desprovisto de puertos FireWire
- Permite conectar una cámara digital a un ordenador de escritorio equipado con una ranura PCI disponible y descargar fotos y videos
- Permite conectar un disco duro o una unidad óptica FireWire externa a un sistema equipado con PCI

Características

- 3 puertos FireWire-400 externos y 1 interno compartido, con soporte para velocidades de transferencia de hasta 400Mbps
- Compatible con los estándares 1394a - 2000 y 1394-1995
- Incluye kit de Edición de Video: Ulead Video Studio SE y cable FireWire
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Hardware	Warranty	Lifetime
	Cantidad de Puertos	4
	Estándares Industriales	IEEE 1394-1995 IEEE 1394a OHCI PCI 2.1
	ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VT6306
	Interfaz	FireWire 400 (1394a)
	Tipo de Bus	PCI (5 voltios)
	Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar
	Rendimiento	Tasa de Transferencia de Datos Máxima
Conector(es)	Puertos Externos	3 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) Hembra
	Puertos Internos	1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) Hembra
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI (5V, 32 bits) Macho
Software	Certificado WHQL de Microsoft	Sí
	Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP®, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 8.6 to 10.4 Linux 2.6 to 4.4.x (LTS Versions Only)
Observaciones / Requisitos	Nota	No se puede utilizar el puerto interno y el puerto externo superior al mismo tiempo. Sólo uno de los dos estará activo a la vez.
	Requerimientos del Sistema y Cables	Ranura PCI disponible
Características Físicas	Altura del Producto	8 cm [3.1 in]
	Ancho del Producto	18 mm [0.7 in]
	Longitud del Producto	12 cm [4.7 in]
	Peso del Producto	70 g [2.5 oz]
Información de la Caja	Altura de la Caja	30 mm [1.2 in]
	Ancho de la Caja	14.1 cm [5.6 in]
	Longitud de la Caja	16.6 cm [6.5 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	189 g [6.7 oz]

Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI Firewire
		1 - Cable Firewire de 4 pines-6 pines
		1 - CD del Controlador y Software
		1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.