

Adaptador Tarjeta de Red PCI NIC de Perfil Bajo de 1 Puerto Fast Ethernet 10/100Mbps RJ45

Product ID: ST100SLP



Esta Tarjeta de Red Fast Ethernet vía PCI de 1 Puerto ofrece una conexión de red Ethernet confiable, eficaz y económica que resulta ideal para ordenadores con factor de forma pequeño.

A través de una simple conexión a redes Ethernet (Fast) a 10/100Mbps, la tarjeta NIC dispone de auto-negociación que detecta las velocidades y las dobles funciones de los dispositivos conectados, y admite la modalidad full duplex a fin de proporcionar velocidades de transferencia de hasta 200Mbps.

La tarjeta NIC es una solución de interfaz de red versátil que dispone de un soporte de montaje de perfil bajo que resulta adecuado para ordenadores de factor de forma pequeño, y está soportada por los sistemas operativos más comunes, incluyendo plataformas Windows, Linux, Mac OS y Novell. Cuenta con Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Permite reemplazar un puerto Ethernet dañado en un ordenador de factor de forma pequeño
- Incorpora funciones de red a un sistema antiguo desprovisto de un puerto Ethernet
- Incorpora un puerto Ethernet adicional a un ordenador de escritorio o estación de trabajo para proporcionar redundancia

Características

- Un único puerto Ethernet de 10/100 Mbps compatible con RJ45
- Indicadores LED de Enlace/Actividad de 10/100 Mbps
- Totalmente compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Soporta la modalidad Full y Half Duplex
- Detección Crossover y & Auto-Corrección (Auto MDI/MDI-X)
- Soporta Boot Rom opcional (requiere Boot ROM compatible con Realtek RTL8139D)

Hardware	Warranty	Lifetime
	Cantidad de Puertos	1
	Estándares Industriales	IEEE 802.3/802.3u
	ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTL8100C
	Interfaz	RJ45 (Ethernet 10/100)
	Tipo de Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Tipo de Tarjeta	Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Rendimiento	Redes Compatibles	10/100 Mbps
	Soporte Full Duplex	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	200 Mbits/Seg
Conector(es)	Puertos Externos	1 - RJ-45 Hembra
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) Macho
Software	Compatibilidad OS	Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Sistema operativo Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0 Unix, Linux 2.6 a 4.11.x <i>Solo versiones LTS</i> NetWare 3.x/4.x
Observaciones / Requisitos	Nota	Dirección E/S y Líneas IRQ Asignadas por el sistema
Indicadores	Indicadores LED	1 - Enlace/actividad de Red
		1 - Selección 10/100Mbps
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 10~90% Sin Condensación
	Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas	Altura del Producto	8 cm [3.1 in]
	Ancho del Producto	20 mm [0.8 in]
	Longitud del Producto	12 cm [4.7 in]
	Peso del Producto	42 g [1.5 oz]
Información de la Caja	Altura de la Caja	30 mm [1.2 in]
	Ancho de la Caja	14.2 cm [5.6 in]
	Longitud de la Caja	17.1 cm [6.7 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	132 g [4.7 oz]

Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI Ethernet 10/100 Mbps Perfil Bajo
		1 - Soporte de Perfil Completo
		1 - CD del Controlador
		1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.