

Lecteur et enregistreur de cartes SD dual-slot USB 3.0 avec UHS II et SD 4.1

Product ID: 2SD4FCRU3



Ce lecteur de carte SD™ USB 3.0 offre un accès simultané à deux cartes SD.

Il vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Télécharger et modifier des photos et des vidéos
- Sauvegarder des présentations, des documents et des feuilles de calcul
- Distribuer du contenu à plusieurs employés

Avec ce lecteur de carte SD, vous pouvez transférer des fichiers entre votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable ou votre tablette USB-A et la carte SD.

Accès ultra-rapide en lecture/écriture

Le lecteur de carte SD USB est compatible SD 4.0 et UHS-II. Il offre une vitesse maximale de lecture et d'écriture de 312 Mo/s. Le lecteur prend également en charge une vitesse de connexion maximale de 5 Gb/s entre l'ordinateur et le lecteur en USB 3.0. Pour un gain de performance de 70 % entre l'ordinateur et le lecteur, le protocole UASP est également pris en charge en cas de connexion à un ordinateur compatible avec ce protocole.

Le lecteur est rétrocompatible avec les technologies USB 2.0 et 1.1.

Le lecteur multi-cartes SD prend en charge toutes les cartes SD

Le lecteur de carte SD double prend en charge toutes les cartes SD : SD (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital High Capacity) et SDXC™ (Secure Digital Extended Capacity). Il prend également en charge les cartes UHS et est rétrocompatible avec les anciennes cartes SD.

Par ailleurs, le lecteur de carte prend également en charge les types de cartes suivants en cas de connexion avec un adaptateur :

- microSD™
- miniSD™
- MMCmobile™
- RS-MMC™
- MMCplus™

Conception mobile

Le lecteur arbore un design compact et est doté d'un câble USB-A enroulé. Il se loge en toute simplicité dans une mallette. Le lecteur est alimenté par USB, mais vous pouvez connecter une source d'alimentation au port d'alimentation Micro USB si vous avez besoin d'une alimentation supplémentaire.

Le modèle 2SD4FCRU3 est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Accédez rapidement à vos contenus multimédias : idéal pour les professionnels de la création et les employés mobiles
- Consultez ou modifiez simultanément les fichiers de plusieurs cartes SD, sur le terrain ou en studio

Features

- Gagnez du temps et accédez à deux cartes SD simultanément grâce à ce lecteur de carte SD USB 3.0
- Bénéficiez de vitesses de lecture/d'écriture élevées avec l'USB 3.0 (5 Gb/s) sur chaque slot
- Vitesses de transfert 70 % plus rapides grâce à la prise en charge du protocole UASP, en cas de connexion à un hôte compatible avec celui-ci
- Effectuez des transferts de fichiers à haute vitesse : lecteur de carte prenant en charge les formats SD 4.0 et UHS-II, ainsi que des vitesses de bus pouvant atteindre 312 Mo/s
- Modifiez vos photos, vidéos et présentations pendant tous vos déplacements grâce à ce lecteur de carte SD double

	Warranty	2 Years
Matériel	ID du chipset	Genesys Logic - GL3215 Genesys Logic - GL3522
	Interface	USB 3.0
	Type de bus	USB 3.0
Performance	Spécifications générales	Prend en charge les technologies SD 4.0 et UHS-II (Ultra High Speed) pour les transferts de fichiers haute vitesse, avec une vitesse de bus pouvant atteindre 312 Mo/s
	Type de carte mémoire	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gb/s
Connecteur(s)	Autre(s) interface(s)	1 - USB Micro-B (5 broches) Prise
	Connecteurs de disque	2 - Slot SD/MMC Femelle
	Connecteurs hôte	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Prise
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis.
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
	Remarque	Alimenté par USB. Pour plus de puissance, connectez le câble USB de votre source d'alimentation au port d'alimentation Micro-B auxiliaire.
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Non inclus (non requis pour les applications standard)
	Courant de sortie	2000 mA
	Tension de sortie	5 DC
	Type de prise	USB Micro-B
Conditions environnementales	Humidité	5 % ~ 90 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.5 in [13.5 mm]

	Largeur du produit	2.7 in [69.5 mm]
	Longueur du produit	4.2 in [106 mm]
	Poids du produit	2 oz [57 g]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	5 oz [142 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Lecteur de carte SD dual-slot 1 - Guide de démarrage rapide
	Ports externes	2 - Slot SD/MMC Femelle

Product appearance and specifications are subject to change without notice.