

Concentrateur de panneau avant USB 3.0 à 4 ports – baie 3,5/5,25 po

Product ID: 35BAYUSB3S4



Le concentrateur de panneau avant 35BAYUSB3S4 baie en façade USB 3.0 de 3,5 po vers 4 ports transforme n'importe quelle baie avant de 3,5 po en concentrateur USB 3.0 à 4 ports.

Grâce à une simple connexion USB, ce concentrateur de panneau avant permet d'ajouter quatre ports USB facilement accessibles à l'avant de votre ordinateur, par le biais d'une baie de 3,5 po ou de 5,25 po branchée sur un adaptateur support de baie en façade en option (BRACKETFDBK). Les ports ajoutés respectent la norme USB 3.0 et prennent en charge jusqu'à 5 Gb/s de bande passante (10 fois plus rapide que la norme USB 2.0) et une intensité de courant pouvant aller jusqu'à 900 mA.

Permet d'ajouter une carte PCI Express PEXUSB3S11 pour obtenir un port USB 3.0 interne et garder les ports externes pour les périphériques. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permet d'augmenter les capacités USB 3.0 de votre système en ajoutant des ports pour brancher des dispositifs de stockage externes à haute vitesse
- Facilite l'accès aux ports USB installés sur la façade de l'ordinateur, plutôt qu'à l'arrière
- Utilise un port USB interne et une baie de façade de 3,5 po non utilisée pour augmenter les capacités d'évolution de votre système

Features

- Conforme au TAA
- Quatre ports USB de type A accessibles en façade
- S'adapte aux baies en façade de 3,5 po
- Conforme aux normes SuperSpeed USB 3.0 avec prise en charge de vitesses de transfert de données jusqu'à 5 Gb/s
- Rétrocompatibilité avec les spécifications et les périphériques USB 2.0 et USB 1.0/1.1
- Jusqu'à 900 mA de courant par port
- Indicateur LED de liaison USB pour chaque port

Matériel	Warranty	2 Years
	Connexion hôte USB-C	Non
	ID du chipset	VIA/VLI - VL811+
	Interface	USB 3.0
	Nombre de ports	4
	Port(s) à charge rapide	Non
	Port(s) appareil USB-C	Non
Performance	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)	Ports externes	4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
	Ports internes	1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
		1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Baie 3,5 pouces libre en façade
		Port USB 3.0 de type A disponible
Indicateurs	Indicateurs lumineux	4 - Liaison de périphérique USB (vert)
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 20 % ~ 80 %
	Température de fonctionnement	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Température de stockage	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	1 in [25 mm]
	Largeur du produit	3.9 in [10 cm]
	Longueur du produit	4.7 in [12 cm]
	Poids du produit	3.5 oz [98 g]
	Type	Tiroir pour lecteur
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Package Length	5.7 in [14.5 cm]

	Package Width	6.9 in [17.5 cm]
	Poids brut	7.3 oz [208 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Panneau avant de 3,5 po 1 - Câble USB 3.0 1 - Kit de vis de montage 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.