

Câble à fibre optique OM4 duplex multimode LC LC - 3 m Aqua - 100 Gb - 50/125 - LSZH

Product ID: 450FBLCLC3



Ce câble à fibre optique vous permet de connecter des transceivers 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ et QSFP+ à des réseaux 40 et 100 Gigabit. Le câble OM4 prend en charge les sources de lumière laser à cavité verticale à émission par la surface (VCSEL) et LED. Il est rétrocompatible avec votre équipement 50/125 existant.

Ce câble à fibre optique OM4 duplex multimode aqua est logé dans une gaine ignifugée à faible dégagement de fumée et sans gaz halogène (LSZH), garantissant une fumée, une toxicité et une corrosion minimales en cas d'exposition à des sources de chaleur élevées en cas d'incendie. Il est idéal pour les sites industriels, les bureaux et les écoles, mais aussi les milieux résidentiels où les codes du bâtiment doivent être respectés.

Chaque câble à fibre optique OM4 est testé individuellement et certifié conforme aux limites acceptables de perte d'insertion optique pour une compatibilité garantie et une fiabilité à 100 %.

Le modèle 450FBLCLC3 de StarTech.com bénéficie de la garantie à vie.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Adapté aux applications 40/100 Gigabit Ethernet et Fiber Channel
- Prend en charge les sources de lumière laser VCSEL et LED

Features

- Fibre optique multimode OM4 (50/125) 3 500 MHz
- Rétrocompatible avec votre équipement 50/125 existant
- Fibre optique optimisée laser multimode
- Compatible avec les sources VCSEL 850 nm
- La perte d'atténuation satisfait ou surpasse les normes de l'industrie

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Matériel | Warranty | Lifetime |
| | Résistance au feu | LSZH (faible fumée, zéro halogène) |
| | Taille de la fibre optique | 50/125 |
| Performance | Calibre du câble | 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps |
| | Classification de la fibre optique | OM4 |
| | Longueur d'onde | 850nm |
| | Type de fibre optique | Multimode |
| | Vitesse max. de transfert de données | 100 Gbit/s |
| Connecteur(s) | Connecteur A | 1 - Fibre optique duplex LC Mâle |
| | Connecteur B | 1 - Fibre optique duplex LC Mâle |
| Conditions environnementales | Humidité | Humidité relative de 0~90 % |
| | Température de fonctionnement | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Température de stockage | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Caractéristiques physiques | Couleur | Turquoise |
| | Longueur de câble | 9.8 ft [3 m] |
| | Longueur du produit | 9.8 ft [3 m] |
| | Poids du produit | 1.7 oz [47 g] |
| Informations d'emballage | Package Height | 0.6 in [15 mm] |
| | Package Length | 8.7 in [22 cm] |
| | Package Width | 7.9 in [20 cm] |
| | Poids brut | 1.9 oz [54 g] |
| Contenu du paquet | Inclus dans le paquet | 1 - Câble à fibre optique LC |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.