

7 m OM4 LC till LC-multiläge duplex fiberoptisk patchkabel

Product ID: 450FBLCLC7



Denna LC till LC-multiläge duplex fiberoptiska kopplingskabel ansluter säkert 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ och QSFP+ tranceivers till dina 40- och 100-Gigabit nätverk.

Byggd för prestanda

Kopplingskabel med laseroptimerad fiber i multiläge (LOMMF) är idealisk för 850 nm och 1350 nm Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) och LED-källor. Aqua fiberoptisk kabel har en höghastighetsanslutning som erbjuder en lösning med hög bandbredd för dina datahallar eller kompakta användningar.

Maximal kompatibilitet

Denna fiberoptiska kopplingskabel är bakåtkompatibel med din befintliga 50/125 utrustning och garanterar en pålitlig anslutning med äldre LAN.

Konstruktion av hög kvalitet

Denna fiberoptiska kabel har ett flamskyddat LSZH-hölje (Low-Smoke, Zero-Halogen) för att garantera minimal rök, giftighet och korrosion vid exponering för hög värme eller i händelse av brand. Den är idealisk för användning i många olika miljöer som industriella miljöer, centrala kontor och skolor, samt bostadsmiljöer där byggnormer ska uppfyllas.

Varje OM4 fiberkabel har testats individuellt och är certifierad för att vara inom acceptabla optiska införingsförlustbegränsningar för garanterad kompatibilitet och en hundraprocentig tillförlitlighet.

450FBLCLC7 täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Använd i 40/100 Gigabit Ethernet och fiberkanalapplikationer
- Höghastighetsanslutning för kompakta användningar

Features

- Tillförlitlig anslutning av SFP+ och QSFP+ transceivers till ett 40- och 100-Gigabit nätverk
- Erbjuder hög bandbredd med laseroptimerad fiber i multiläge (LOMMF)
- Anslut enkelt till dina VCSEL och LED-källor
- Bakåtkompatibel med befintlig 50/125 utrustning
- Kontakt tillverkad av flamskyddat LSZH-hölje (Low-Smoke, Zero-Halogen) för en säker anslutning

	Warranty	Lifetime
Hårdvara	Brandteknisk klass	LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
	Fiberstorlek	50/125
Prestanda	Fiberklassificering	OM4
	Fibertyp	Multiläge
	Kabelklassificering	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Maximal dataöverföringshastighet	100Gbps
	Våglängd	850nm
Kontakt(er)	Connector A	1 - Fiberoptisk LC duplex Hane
	Connector B	1 - Fiberoptisk LC duplex Hane
Miljö	Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~90 % RH
Utseende	Färg	Aqua
	Kabellängd	23 ft [7 m]
	Produktbredd	0 in [0 mm]
	Produkthöjd	0 in [0 mm]
	Produktlängd	23 ft [7 m]
	Produktvikt	3.3 oz [94 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	3.7 oz [104 g]
	Package Height	0.6 in [15 mm]
	Package Length	7.9 in [20 cm]
	Package Width	8.7 in [22 cm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 7 m fiberoptisk kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.