

# Módulo Transceptor de Fibra SFP+ compatible HP 455883-B21 - 10GBase-SR

Product ID: 455883B21ST



El modelo 455883B21ST es un módulo transceptor por fibra óptica compatible con el modelo 455883-B21 de HP, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca HP®. Ofrece conectividad fiable a 10GbE a través de cableado de fibra, para redes compatibles con 10GBASE-SR, a una distancia máxima de hasta 300m.

## Especificaciones técnicas:

- **Longitud de onda:** 850nm
- **Máxima tasa de transferencia de datos:** 11,1Gbps
- **Tipo:** Fibra óptica multimodo
- **Tipo de conexión:** Conector LC
- **Distancia máxima de transferencia:** 300m
- **MTBF:** 3.068.049 horas
- **Consumo energético:** Menos de 1 vatio
- **DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital):** Sí

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

### **Módulos SFP de StarTech.com**

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Reemplazo de módulos SFP+ defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores HP
- Expanda su red a segmentos remotos

### Features

- Compatibilidad garantizada al 100% con el modelo 455883-B21 de HP
- Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida.
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo eléctrico de menos de 1W
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	HP®
	Estándares Industriales	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
	WDM	No
<b>Rendimiento</b>	DDM	Sí
	Distancia Máxima de Transferencia	300 m (984 ft)
	Longitud de Onda	850nm
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
	MTBF	3.068.049 horas
	Redes Compatibles	10 Gbps
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	11,1 Gbps
	Tipo de Fibra	Multimodo
<b>Conector(es)</b>	Conectores de la Unidad Local	1 - Dúplex de fibra óptica LC Hembra
<b>Observaciones / Requisitos</b>	Nota	Para uso con equipos de red de 10 Gigabit por fibra óptica y conversores de medios
	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto SFP+ compatible con MSA o HP
<b>Requisitos de Energía</b>	Consumo de Energía	< 1 W
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 5~95%
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Características Físicas</b>	Color	Plata
	Tipo de Gabinete	Aluminio
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
	Ancho de la Caja	3 in [75 mm]
	Longitud de la Caja	4.8 in [12.1 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [51 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP+
	Altura del Producto	0.4 in [8.9 mm]

---

Ancho del Producto	0.5 in [13.3 mm]
Longitud del Producto	2.2 in [57 mm]
Peso del Producto	0.7 oz [19 g]

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.