

## Kit de roulettes pivotantes pour rack serveur / armoire à cadre ouvert - Capacité de 200kg

Product ID: 4POSTCASTER



Ce kit de quatre roulettes vous permet d'ajuster la position de votre rack à votre convenance. Les roulettes se connectent au bas de n'importe quel rack avec des trous de fixation de 42 mm x 55 mm, tels que :

- Rack 12U réglable à 4 montants (4POSTRACK12)
- Rack 25U réglable à 4 montants (4POSTRACK25)
- Rack 36U réglable à 4 montants (4POSTRACK36)
- Rack 42U réglable à 4 montants (4POSTRACKBK)
- Armoire serveur pour rack 12U (RKQMCAB12)

Ce produit est conforme à la norme TAA (Trade Agreements Act) du gouvernement fédéral des États-Unis et peut donc être acheté dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA.

Le modèle 4POSTCASTER bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

**Certifications, Reports  
and Compatibility**



**Features**

- Charge maximale de 50 kg par roulette, soit 200 kg au total
- Inclut tout le matériel requis pour l'installation
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)

<b>Performance</b>	Warranty	Lifetime
	Capacité de poids par roulette (fixe)	220 lb [99.5 kg]
	Weight Capacity Per Caster (Rolling)	110 lb [49.8 kg]
<b>Caractéristiques physiques</b>	Hauteur du produit	3.4 in [87 mm]
	Poids du produit	3.6 lb [1.6 kg]
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	1.5 in [39 mm]
	Package Length	3.7 in [95 mm]
	Package Width	3.3 in [84 mm]
	Poids brut	4 lb [1.8 kg]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	4 - Roulettes 16 - Vis de montage

Product appearance and specifications are subject to change without notice.