

Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 25U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado

Product ID: 4POSTRACK25U



El rack para servidores 25U, modelo 4POSTRACK25U, permite la organización de equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma resistente, abierta y ajustable.

Con un diseño orientado a la sencillez de uso, este rack 25U incluye marcas que indican tanto el fondo, como las unidades (U) del rack, con un amplio rango de ajustes (22 a 40 pulgadas) que facilitan la adaptación del rack al equipo.

Este duradero rack con cuatro postes tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 544 kg, además de cumplir con varias normas sobre los racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en una solución compatible con la mayoría de los equipos de rack.

Como solución completa para el almacenamiento de servidores que permite ahorrar tiempo y resulta sencilla, incluye accesorios opcionales, como ruedas, pies niveladores y ganchos para la gestión de los cables. Su base tiene además agujeros taladrados de fábrica que permiten atornillar el rack al suelo, en caso necesario, todo lo cual permite más estabilidad para adaptar el rack a conveniencia en el entorno donde se instale.

Respaldo por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack
- Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack
- Para montaje en rack de equipos audiovisuales en un estudio de radio o de televisión

Features

- Diseño de marco abierto para 25 unidades (U)
- Fondo de montaje ajustable: 22 a 40 pulgadas
- Capacidad para soportar una carga estática de 544 kg
- Marcas de ajuste del fondo y de las unidades (U) claramente indicadas
- Ruedas, pies niveladores y ganchos de organización de cables incluidos
- Agujeros taladrados de fábrica para atornillar el rack directamente al suelo
- Fácil de ensamblar
- Embalaje en caja plana para facilitar el transporte

Hardware	Warranty	2 Years	
	Altura U	25U	
	Características Especiales	Carriles de montaje ajustables	
		Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso	
		Gestor de cables integrado	
		Ruedas (Incluidas)	
		Lengüeta(s) para conexión a tierra	
		Patas niveladoras	
		Ensamblaje Sencillo	
		Marcas de U	
		Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
		Montaje en Pared	No
	Perfil para carriles de montaje	En L	
Tipo de Marco	Rack Abierto		
Tipo de rack	4 postes		
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (Para Tuerca Enjaulada)		
Rendimiento	Capacidad de Carga (Estacionario)	1202.9 lb [544.3 kg]	
Características Físicas	Color	Negro	
	Material de Fabricación	Acero	
Medidas del Producto	Altura con Ruedas	50.8 in [129 cm]	
	Altura del Producto	47.8 in [121.3 cm]	
	Ancho del Producto	23.8 in [60.4 cm]	
	Longitud del Producto	3.4 ft [1 m]	
	Peso del Producto	72.9 lb [33 kg]	
	Profundidad Máxima de Montaje	40 in [101.7 cm]	
	Profundidad Mínima de Montaje	22 in [56 cm]	
Información de la Caja	Altura de la Caja	7.9 in [20 cm]	
	Ancho de la Caja	6.3 in [16 cm]	
	Longitud de la Caja	5 ft [1.5 m]	
	Peso (de la Caja) del Envío	77.4 lb [35 kg]	

	Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	2 - Riel vertical izquierdo 2 - Riel vertical derecho 2 - Soporte de expansión 8 - Sección de esquina 4 - Sección central 2 - Soporte superior 48 - Tornillo M8 48 - Arandela M8 1 - Llave para M8 (13 mm) 1 - Llave para M6 (10 mm) 1 - Destornillador de estrella 32 - Tuerca enjaulada M6 32 - Arandela acopada de PVC 32 - Tornillo con cabeza de estrella M6 12 - Gancho para la gestión de cables 12 - Tornillo para montaje de gancho 4 - Ruedas 4 - Pies niveladores 16 - Tornillo M6 16 - Arandela plana M6 16 - Tuerca hexagonal con reborde M6 4 - Cables de Tierra

Product appearance and specifications are subject to change without notice.