

Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 42U - Profundidad Ajustable - Con Ruedas

Product ID: 4POSTRACK42



El rack de servidores para 42 unidades (U), modelo 4POSTRACK42, permite la organización de equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma resistente, abierta y ajustable.

Con un diseño orientado a la sencillez de uso, este rack para 42 unidades incluye marcas que indican tanto el fondo, como las unidades (U) del rack, con un amplio rango de ajustes (22 a 40 pulgadas) que facilitan la adaptación del rack al equipo.

Este duradero rack con cuatro postes tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 600 kg, además de cumplir con con varias normas sobre los racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en compatible con la mayoría de los equipos de rack.

Como solución que permite ahorrar tiempo y resulta sencilla, incluye accesorios opcionales, como ruedas, pies niveladores y ganchos para la organización de los cables. Su base tiene además agujeros taladrados de fábrica que permiten atornillar el rack al suelo, en caso necesario, todo lo cual permite adaptar el rack a conveniencia en el entorno donde se instale.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack
- Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack
- Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/video o en estudios de radio o televisión

Features

- Diseño de marco abierto para 42 unidades (U)
- Fondo de montaje ajustable: 22 a 40 pulgadas
- Capacidad para soportar una carga estática de 600 kg
- Marcas de ajuste del fondo y de las unidades (U) claramente indicadas
- Ruedas, pies niveladores y ganchos de organización de cables incluidos
- Agujeros taladrados de fábrica para atornillar el rack directamente al suelo
- Fácil de ensamblar
- Embalaje en caja plana para facilitar el transporte

Hardware	Warranty	2 Years	
	Altura U	42U	
	Características Especiales		Carriles de montaje ajustables
			Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso
			Gestor de cables integrado
			Ruedas (Incluidas)
			Lengüeta(s) para conexión a tierra
			Patas niveladoras
			Ensamblaje Sencillo
			Marcas de U
		Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
		Montaje en Pared	No
	Perfil para carriles de montaje	En L	
Tipo de Marco	Rack Abierto		
Tipo de rack	4 postes		
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)		
Rendimiento	Capacidad de Carga (Estacionario)	1326 lb [600 kg]	
Características Físicas	Color	Negro	
	Material de Fabricación	Acero	
Medidas del Producto	Altura con Ruedas	80.3 in [204 cm]	
	Altura del Producto	77.6 in [197 cm]	
	Ancho del Producto	23.8 in [60.4 cm]	
	Longitud del Producto	3.4 ft [1 m]	
	Peso del Producto	85.1 lb [38.5 kg]	
	Profundidad Máxima de Montaje	40 in [101.7 cm]	
	Profundidad Mínima de Montaje	22 in [56 cm]	
Información de la Caja	Altura de la Caja	6.7 in [17 cm]	
	Ancho de la Caja	10.6 in [27 cm]	
	Longitud de la Caja	6.7 ft [2 m]	
	Peso (de la Caja) del Envío	90.6 lb [41 kg]	

	Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	2 - Riel vertical izquierdo 2 - Riel vertical derecho 2 - Soporte de expansión 8 - Sección de esquina 4 - Sección central 2 - Soporte superior 50 - Tornillo M8 50 - Arandela M8 1 - Llave para M6 (10 mm) 1 - Llave para M8 (13 mm) 6 - Destornillador de estrella 4 - Arandelas M6 para cable de conexión a tierra 4 - Tuercas M6 para cable de conexión a tierra (corto) 50 - Tuerca enjaulada M6 50 - Arandela acopada de PVC 50 - Tornillo con cabeza de estrella M6 24 - Gancho para la gestión de cables 24 - Tornillo para montaje de gancho 4 - Ruedas 4 - Pies niveladores 16 - Tornillo M6 16 - Arandela plana M6 16 - Tuerca hexagonal con reborde M6 4 - Cables de Tierra

Product appearance and specifications are subject to change without notice.