

5m Multimode 50/125 Duplex Glasvezel Netwerkkabel - LSZH - LC/LC

Product ID: 50FIBLCLC5



De 50FIBLCLC5 5 m lange LSZH LC naar LC glasvezelkabel biedt 50/125 micron glasvezel voor high-speed, high-bandwidth dataoverdracht via gigabit Ethernet- en Fiber Channel-netwerken, met ondersteuning van duplex multimode-applicaties.

Deze LC-LC-patchkabel is omgeven door een LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) brandvertragende mantel om rook, toxiciteit en corrosie tot een minimum te beperken bij blootstelling aan sterke warmtebronnen, in het geval van brand. Daardoor is het bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen, centrale kantoren en scholen alsmede in woningen waarbij moet worden voldaan aan bouwverordeningen.

Elke duplex 50/125 (OM2) multimode glasvezelpatchkabel is individueel getest en valt altijd binnen de acceptabele optische insteekverliesgrenzen voor gegarandeerde compatibiliteit en 100% betrouwbaarheid. Verder wordt de kabel gedekt door onze levenslange garantie.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideale oplossing voor data-applicaties met hoge overdrachtsnelheden
- Breedbandsystemen
- Telecommunicatie / datacommunicatie
- Voor gebruik in netwerken over lange afstand met bedrijfskritische gegevensoverdracht

Features

- Immuun voor elektrische interferentie
- OM2 (50/125) 500 MHz multimode glasvezel
- LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) kabelmantel
- Optische demping voldoet aan of overtreft de industriënormen

Hardware	Warranty	Lifetime
	Brandbestendigheid	LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
	Glasvezelformaat	50/125
Prestaties	Glasvezelclassificatie	OM2
	Glasvezeltype	Multi-Mode
	Kabelspecificatie	1Gbps / 10Gbps
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Connector(en)	Connector A	1 - Glasvezel LC duplex Mannelijk
	Connector B	1 - Glasvezel LC duplex Mannelijk
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	0.000
	Gewicht product	2.4 oz [67 g]
	Hoogte product	0.000
	Kabellengte	16.4 ft [5 m]
	Kleur	Oranje
	Lengte product	16.4 ft [5 m]
Verpakkingsinformatie	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.7 oz [76 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 5m Multimode 50/125 Duplex Glasvezel Netwerkkabel LC-LC

Product appearance and specifications are subject to change without notice.