

Câble fibre optique 10 Gb duplex multimode 50/125 OM3 de 1 m - LC vers LC - LSZH - Aqua

Product ID: A50FBLCLC1



Le câble turquoise à fibre optique optimisée laser multimode A50FBLCLC1 de 1 m 850 nm comprend une fibre optique de 50/125 microns pour des transferts de données haute vitesse et à large bande passante sur les réseaux Ethernet 10 Gb et Fiber Channel. Cela en fait le câble idéal pour les acheminements de câble à fibre optique entre plusieurs commutateurs, hubs et routeurs d'infrastructure, ainsi que de l'équipement réseau plus haut de gamme.

Ce câble patch LC-LC est protégé par une gaine ininflammable LSZH (faible fumée, zéro halogène) pour garantir une production de fumée, une toxicité et une corrosion réduites au minimum en cas d'exposition à de fortes sources de chaleur, comme lors d'un incendie. Cela le rend idéal pour les locaux industriels, les bureaux et les écoles, ainsi que les habitations où le code du bâtiment est à prendre en considération.

Chaque câble patch à fibre optique duplex 50/125 (OM3) multimode est testé de manière individuelle et certifié comme restant dans les limites acceptables de perte d'insertion pour une compatibilité garantie et une fiabilité à 100 %. De plus, il bénéficie de notre garantie à vie.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utilisez-le dans les environnements de réseau haute vitesse de 10 gigabits
- Solution idéale pour les applications de données nécessitant une transmission de données haute vitesse
- Systèmes à large bande passante
- Télécommunication/communication de données
- Connexions par fibre optique sur les tableaux de connexion, hubs, commutateurs, routeurs

Features

- 2 connecteurs LC multimode mâles
- Fibre optique optimisée laser multimode
- Fibre multimode OM3 (50/125) 2 000 MHz
- Compatible avec une source VCSEL 850 nm
- La perte d'atténuation satisfait ou surpasse les normes de l'industrie
- Connecteurs moulés

Matériel	Warranty	Lifetime
	Résistance au feu	LSZH (faible fumée, zéro halogène)
	Taille de la fibre optique	50/125
Performance	Calibre du câble	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Classification de la fibre optique	OM3
	Longueur d'onde	850nm
	Type de fibre optique	Multimode
	Vitesse max. de transfert de données	100 Gbit/s
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - Fibre optique duplex LC Mâle
	Connecteur B	1 - Fibre optique duplex LC Mâle
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~90 %
	Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Turquoise
	Diamètre	3mm
	Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
	Longueur du produit	3.3 ft [1 m]
	Poids du produit	0.5 oz [15 g]
Informations d'emballage	Package Height	0.6 in [14 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Poids brut	0.8 oz [24 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble patch à fibre optique LSZH duplex 50/125 multimode turquoise 10 Gb 1 m LC - LC

Product appearance and specifications are subject to change without notice.