

## Fiberoptisk kabel - 10 Gb Aqua - multiläge duplex 50/125 - LSZH - LC/LC - 1 m

Product ID: A50FBLCLC1



Den A50FBLCLC1 850 nm laseroptimerade Aqua-fiberkabeln (LOMMF) på 1 m med multiläge har 50/125  $\mu\text{m}$  fiber för dataöverföringar med hög hastighet och hög bandbredd över 10 Gigabit Ethernet och fiberkanalsnätverk – den perfekta lösningen för fiberkabeldragningar mellan flera stamnätsswitchar, hubbar och routrar samt avancerad nätverksutrustning.

Denna LC-LC-patchkabel har ett flamskyddat LSZH-hölje (Low-Smoke, Zero-Halogen) för att garantera minimal rök, giftighet och korrosion vid exponering för hög värme vid brand – en idealisk lösning för industrier, kontor och skolor samt bostäder där man måste ha byggnormer i åtanke.

Varje fiberpatchkabel med duplex 50/125 (OM3) och multiläge är individuellt testad vilket certifierar att den är inom gränserna för godkänd optisk inkopplingsförlust för garanterad kompatibilitet och 100 % tillförlitlighet och täcks av vår livstidsgaranti.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Använd i höghastighetsnätverk på 10 Gigabit
- Perfekt lösning för dataapplikationer som kräver hög hastighet för dataöverföring
- Bredbandssystem
- Telekommunikation/datakommunikation
- Fiberanslutningar i patchpaneler, hubbar, switchar, routrar

### Features

- 2x LC MM hankontakter
- Laseroptimerad fiber i multiläge (LOMMF)
- OM3 (50/125) 2000 MHz fiber i multiläge
- Kompatibel med 850 nm VCSEL-källa
- Försämrad dämpning motsvarar eller överstiger industristandard
- Gjutna kontakter

<b>Hårdvara</b>	Warranty	Lifetime
	Brandteknisk klass	LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
	Fiberstorlek	50/125
<b>Prestanda</b>	Fiberklassificering	OM3
	Fibertyp	Multiläge
	Kabelklassificering	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Maximal dataöverföringshastighet	100Gbps
	Våglängd	850nm
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	1 - Fiberoptisk LC duplex Hane
	Connector B	1 - Fiberoptisk LC duplex Hane
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~90% RH
<b>Utseende</b>	Diameter	3mm
	Färg	Aqua
	Kabellängd	3.3 ft [1 m]
	Produktlängd	3.3 ft [1 m]
	Produktvikt	0.5 oz [15 g]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	0.8 oz [24 g]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - 1 m 10 Gb Aqua multiläge 50/125 Duplex LSZH fiberpatchkabel LC - LC

Product appearance and specifications are subject to change without notice.