

Étagère ventilée à profondeur réglable 1U montable en rack

Product ID: ADJSHELF



L'étagère à montage en rack à profondeur ajustable ADJSHELF permet d'organiser simplement et efficacement le matériel informatique crucial dans vos armoires ou racks de serveur.

Compatible avec toutes les armoires ou tous les racks de 19 po (de large), l'étagère de rack fixe peut être réglée de 19 à 38 po (profondeur de montage), si nécessaire. Sa conception en acier laminé à froid robuste lui confère une durabilité à long terme et lui permet de supporter un poids pouvant atteindre 80 kg.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Pour l'utilisation avec des armoires ou des racks de serveur d'une largeur de 48 cm
- Fournit de l'espace de stockage additionnel pour le matériel d'importance cruciale.

Features

- Étagère réglable économique qui convient à la plupart des racks et des armoires d'une largeur de 48 cm
- Profondeur de montage réglable de 48 à 96 cm
- TAA compliant for GSA Schedule purchases
- Plaque d'étagère ventilée pour assurer la circulation d'air
- Capacité de charge jusqu'à 80 kg

	Warranty	Lifetime
Matériel	Gestion de câbles	Non
	Hauteur U	1U
Performance	Weight Capacity (Stationary)	176.8 lb [80 kg]
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Profondeur réglable de 19 à 38 pouces
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	1.6 in [40 mm]
	Hauteur interne	1.6 in [40 mm]
	Largeur du produit	17.5 in [445 mm]
	Largeur interne	17.6 in [446 mm]
	Longueur du produit	27.6 in [700 mm]
	Poids du produit	9.8 lb [4.4 kg]
	Profondeur de montage maximal	38.3 in [974 mm]
	Profondeur de montage minimale	19.5 in [495 mm]
	Profondeur interne	27.6 in [700 mm]
Informations d'emballage	Poids brut	12.2 lb [5.5 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Étagère fixe insérée
		2 - Supports de montage avant
		2 - Supports de montage arrière
		8 - Vis M5
		8 - Écrous cage M5
		8 - Écrou de blocage à embase M5
		8 - Vis à tête bombée M5
	1 - Manuel d'instruction	

Product appearance and specifications are subject to change without notice.