

Dual monitor arm - scharnierende muurbeugel voor twee VESA 15"-24" schermen

Product ID: ARMDUALWALL



Deze dual-monitor muurbeugel maakt ruimte vrij en zorgt voor een professionele look van de schermconfiguratie. De beide schermen bewegen samen en blijven zo uitgelijnd. Open de arm om uw schermen in de ideale stand te zetten, of sluit hem dicht tegen de wand als de schermen niet worden gebruikt. U kunt uw schermen ook kantelen, draaien en roteren voor de optimale kijkstand.

Monteer twee schermen aan de wand, in perfecte harmonie

Met de dual-monitor muurbeugel kunt u eenvoudig twee schermen installeren in een zakelijke, commerciële of kantooromgeving zoals een zorginstelling of financieel centrum. Beide schermen worden aan één arm bevestigd, zodat ze in perfecte harmonie bewegen, en dus altijd op elkaar zijn uitgelijnd.

De montagearm kan worden geopend tot een afstand van 58,5 cm tot de wand, zodat u uw schermen in een comfortabele kijkstand kunt zetten. En als u de arm sluit, kunt u uw schermen op een afstand tot 16,5 cm van de wand plaatsen, als u deze niet gebruikt, voor een professionele, compacte look.

Pas uw schermen aan voor de optimale kijkstand

Verander de positie en hoek van uw schermen voor een optimale kijkstand. U kunt uw schermen 180° draaien en tot 360° roteren voor liggend of staand formaat. Ook kunt u uw schermen -15° tot +15° kantelen om schitteringen op het scherm te verminderen en een comfortabele kijkhoek in te stellen.

Hoogwaardige staalconstructie

De dual-monitor muurbeugel is gemaakt van staal en ondersteunt twee schermen, met een maximaal gewicht van 5 kg per scherm. De muurbeugel is stabiel voor schermen tot 24 inch.

De ARMDUALWALL wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Monteer twee schermen op een klantgerichte plaats in een zakelijke of commerciële omgeving zoals gezondheidszorg, horeca of financieel
- Installeer twee schermen in een lobby of klantgerichte ruimte
- Monteer twee monitoren aan de wand om bureau ruimte in een kantoor te besparen
- Monteer twee schermen om een dual-monitor werkplek in uw thuishandkantoor te maken om ruimte te besparen

Features

- Monteer twee 15 tot 24 inch schermen aan de wand om ruimte te besparen
- Stel uw schermen samen in, zodat uw schermen altijd uitgelijnd zijn
- De muurbeugel steekt tot 585 mm van de wand uit, of kan tot 165 mm tegen de wand worden geplaatst voor een compacte look
- Hoogwaardige staalconstructie
- Draait tot 180° voor een optimale kijkhoek
- Kantel uw scherm -15° tot +15° om schitteringen op het scherm te verminderen en een comfortabele kijkhoek in te stellen
- Draai uw schermen tot 360° voor liggend of staand formaat
- Ondersteunt een max. gewicht van 5 kg per scherm

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal ondersteunde schermen	2
	Montage-opties	Wandmonteerbaar
	Stand	Horizontaal
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
Prestaties	Draagvermogen	11.1 lb [5 kg]
	Kantelen	+ 15° / - 15°
	Maximale armverlenging	23 in [585 mm]
	Maximale schermgrootte	24in
	Minimale schermgrootte	15in
	Schermmotatie	360°
	Zwenken / draaien	180
Fysieke eigenschappen	Breedte product	3 in [75 mm]
	Gewicht product	7.1 lb [3.2 kg]
	Hoogte product	7.6 in [193 mm]
	Lengte product	26.8 in [680 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	9.6 lb [4.3 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - wandplaat
		1 - montage armen
		1 - VESA monitor bevestiging
		1 - dwarsbalk
		1 - dwarsbalkdop
		1 - M4x12 mm schroeven
		1 - M4x30 mm schroeven
		1 - Afstandsringen
		2 - inbussleutel
		2 - kabelbeheerklemmen
	2 - montage arm houder	
	2 - muurplaat houder	

- 2 - M8x16 mm schroeven
- 3 - onderlegingen montagearm
- 3 - doppen montagearm
- 4 - waterpas
- 4 - M8x60 mm schroeven
- 4 - betonankers
- 8 - Onderlegingen
- 8 - kunststofdoppen
- 8 - dwarsbalk houder
- 1 - handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.