

Triple monitor arm - bureau monteerbaar

Product ID: ARMTRIO



Zorg voor ultiem ergonomisch comfort én maak waardevolle ruimte vrij op uw bureau met deze arm voor drie monitoren. U kunt drie computerschermen (elk tot 24 inch) installeren en een surround sound omgeving creëren voor maximale productiviteit. De arm voor drie monitoren is geschikt voor alle VESA-conforme schermen inclusief Acer®, HP® en Samsung.

Meer comfort en productiviteit

Vergroot uw productiviteit en werk comfortabel met een configuratie met meerdere schermen. De arm voor drie monitoren ondersteunt drie schermen (13 tot 24 inch) en biedt u de mogelijkheid de positie van elk scherm afzonderlijk aan te passen, namelijk 360° rotatie en + 30° / -30° kantelen.

Kies een liggend of staand schermformaat afhankelijk van uw werkomgeving. U kunt drie schermen in liggend formaat installeren om een gebogen 'surround effect' of cockpit te creëren voor een comfortabele weergave. Deze configuratie is ideaal video's of foto's te bewerken of tegelijkertijd met meerdere documenten te werken. Voor applicaties zoals webdesign of codering, kunt u een andere configuratie kiezen, bijvoorbeeld het middelste scherm in liggend formaat en de twee buitenste schermen in staand formaat.

Robuuste solide stalen constructie

Deze monitor standaard voor drie schermen is gemaakt van sterk en duurzaam staal en ondersteunt drie aparte computerschermen tot 24 inch (69 cm). Max. ondersteund gewicht van elk scherm: 8 kg.

Eenvoudige verstelling

De drievoudige monitor arm is compatibel met VESA-montage en is geschikt voor de meeste computerschermen tot 24 inch. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd met de meegeleverde bureaукlem of doorvoergat-bevestiging. Bovendien worden kabelbeheerklemmen meegeleverd om uw kabels netjes te kunnen opbergen.

De hoogte kan zonder gereedschap worden aangepast. Om de schermhoogte aan te passen, hoeft u alleen de verstelknop te verdraaien, waardoor alle de drie schermen op dezelfde hoogte blijven.

De ARMTRIO wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Monteer drie schermen aan uw bureau of tafel voor maximaal comfort en productiviteit
- Verbeter de ergonomie van werkstations in commerciële en zakelijke omgevingen en in uw thuishkantoor
- Maak een configuratie met drie schermen voor klantenservice, financiële analyses, webdesign, gaming, bewerken van foto's en nog vele andere toepassingen
- Bevestig uw scherm via het doorvoergat in een bureau of boven een serverkast en kies de positie die u wilt

Features

- Monteer drie schermen (tot 24 inch)
- Scharnierarmen met microverstelling waarmee u een surround effect kunt creëren
- Robuust stalen constructie ondersteunt een gewicht van 8 kg per scherm
- Eenvoudige hoogteverstelling zonder gereedschap
- 360° draaien en +/-30° kantelen
- Inclusief bureaullem, montageklem voor doorvoergat en kabelbeheerklemmen
- Compatibel met VESA montage 75 x 75 en 100 x 100

Hardware	Warranty	5 Years
	Aantal ondersteunde schermen	3
	Kabelbeheer	Ja
	Montage-opties	Bureau- doorvoergatklem
	scharnierend	Ja
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
	Wandmonteerbaar	Nee
Prestaties	Dikte bevestigingsoppervlak	Bureaulem: Dikte tafel 10 - 80 mm Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 80 mm Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm
	Draagvermogen	17.7 lb [8 kg]
	Hoogte verstelling	Ja
	Kantelen	+ 30° / - 30°
	Maximale armverlenging	55.6 in [1412 mm]
	Maximale schermgrootte	24in
	Maximumhoogte	14.3 in [363 mm]
	Minimale schermgrootte	13"
	Schermmotatie	360°
Fysieke eigenschappen	Breedte product	55.6 in [1412 mm]
	Gewicht product	13.7 lb [6.2 kg]
	Hoogte product	21.6 in [548 mm]
	Lengte product	4.3 in [110 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	16.6 lb [7.5 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - linker monitor arm 1 - rechter monitor arm 1 - dwarsbalk 2 - armdoppen 1 - stang 1 - Bureaulem 2 - einddoppen

- 2 - VESA monitor bevestiging
- 1 - doorvoetgatkraag
- 1 - Doorvoertuleplaat
- 5 - anti-slip pads
- 4 - kabelbeheerklemmen
- 2 - duimschroeven
- 1 - 3 mm inbussleutel
- 1 - 5 mm inbussleutel
- 12 - M4x14 mm schroeven
- 12 - M5x14 mm schroeven
- 12 - Onderlegringen
- 1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.