

Caja de Conectividad para Mesa de Juntas - Módulo de Conexiones HDMI VGA y Mini DisplayPort


Product ID: BOX4HDECP



La caja de conectividad para mesas de conferencias tiene un diseño para montaje en mesa que le permite conectar un dispositivo fuente de video VGA, Mini DisplayPort, HDMI o de video compuesto a una pantalla o un proyector HDMI. Cuando el conmutador de video no está en uso, basta con deslizar la elegante tapa del panel sobre los conectores, lo cual los oculta dentro de la superficie de la mesa o el podio.

Práctico acceso

Los presentadores pueden compartir, de forma práctica y automática, su propio dispositivo con el conmutador de la parte superior de la mesa, lo cual convierte cualquier dispositivo fuente de audio/video conectado en una sola salida HDMI. La caja de conmutador también se integra de manera elegante en el entorno de una sala de juntas o un aula moderna, gracias al discreto panel desplegable. Para más versatilidad, la caja BOX4HDECP incluye un puerto USB para la carga de dispositivos móviles y un puerto Ethernet pass-through para conectividad Internet en salas de juntas donde no se disponga de WiFi.



Fáciles colaboraciones

El conmutador A/V permite que el dispositivo de video de cualquier presentador pueda acceder a una pantalla grande, mediante su instalación directa en la superficie de la mesa o el podio, además de mostrar automáticamente la última fuente de video conectada. Asimismo, la compatibilidad con video de alta definición de hasta 1920x1080 (1080p) garantiza que se mantendrá la calidad de cualquier presentación.



Opciones de conectividad

Dado que admite diferentes entradas de video, incluyendo: HDMI, VGA, Mini DisplayPort y video compuesto, el conmutador garantiza la compatibilidad con casi cualquier laptop, Ultrabook™ o dispositivo móvil, como MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 y 3, o bien Lenovo X1™. El panel conmutador funciona incluso con dispositivos de audio/video de generación anterior, como reproductores DVD, además de admitir el uso de adaptadores de video para iPhone® o iPad®.

El modelo BOX4HDECP está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Instalación directa en una mesa de sala de juntas, para presentaciones de video y videoconferencias
- Instalación en un podio, para control de presentaciones en directo
- Conexión automática de un dispositivo a un proyector o una pantalla grande (para conmutación de uno a otra computadora), o bien a un dispositivo móvil, para colaboraciones durante una reunión en una sala de juntas
- Ideal para uso en salas de juntas o aulas cuando un proyector o una pantalla no tiene los puertos de conectividad necesarios
- Los cables y la caja conmutadora quedan ocultos al instalarse directamente en la mesa o el podio

Features

- La instalación oculta en la mesa ofrece un aspecto ordenado, sin cables a la vista
- Permite la compatibilidad de conexión en salas de juntas con laptops y Ultrabooks
- Conexión mediante un solo cable a la pantalla HDMI
- Instalación en mesa
- Conmutación automática de video/audio
- Panel plegable
- Admite fuentes de video/audio VGA, HDMI, mDP y video compuesto
- Cable integrado USB para carga
- Puerto Ethernet pass-through para conectividad de redes
- Soporte para resoluciones de video de hasta 1080p

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
		Pasivo
	Cantidad de Puertos	4
	Entrada A/V	VGA
		Entrada de audio de 3,5mm
		HDMI
		Mini-DisplayPort
		Composite
Salida A/V	HDMI	
Soporte de Audio	Sí	
USB 3.0 Pass Through	No	
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1 (HDMI, Mini DisplayPort) Sonido estéreo de 2 canales (3,5 mm, RCA)
	Longitud Máxima del Cable	50 ft [15.2 m]
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920x1080
	Resolución Digital Máxima	1920x1080
	Resoluciones Admitidas	1920x1080 (1080p)
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input		
1 - Vídeo compuesto (1 x RCA) Hembra Input		
1 - RJ-45 Hembra		
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra		
1 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra Input		
Conector B	1 - Audio estéreo (2 x RCA) Hembra Input	
	1 - HDMI (19 pines) Macho Output	
Observaciones / Requisitos	Nota	1 - RJ-45 Hembra
		VGA (entrada) a HDMI (salida) - Puerto HDMI activo Compuesto (entrada) a HDMI (salida) - Puerto HDMI activo DisplayPort (entrada) a HDMI (salida) - Puerto HDMI activo HDMI (entrada) a HDMI (salida) - Puerto HDMI activo

Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	2A
	Consumo de Energía	24
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	12 DC
	Tipo de Enchufe	N
Requisitos Ambientales	Humedad	10% a 95% RH (humedad relativa, sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	3.9 in [10 cm]
	Ancho del Producto	3.9 in [10 cm]
	Longitud del Producto	6.7 in [17 cm]
	Peso del Producto	2.5 lb [1.1 kg]
Información de la Caja	Altura de la Caja	7.5 in [19 cm]
	Ancho de la Caja	6.3 in [16 cm]
	Longitud de la Caja	9.3 in [23.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.9 lb [1.8 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Conmutador de montaje en mesa para acceso a video HDMI@/VGA /mDP/Compuesto
		1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
		1 - Perfil DieCut (troquelado)
		1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.