

Caja de Conectividad de Audio y Vídeo para Mesas de Conferencia - 4K

Product ID: BOX4HDECP2



Esta caja de conectividad para audiovisuales (AV) se instala en su mesa o un podio, a fin de proporcionar acceso A/V, de redes, así como carga USB en su sala de juntas, auditorio o aula de clases. La caja facilita la conexión de ordenadores portátiles equipados con HDMI, DisplayPort y VGA a la pantalla grande HDMI de su sala/auditorio, además de permitir conectividad LAN y alimentación por USB para la carga de sus dispositivos USB. La caja también le permite la gestión de los cables de la sala de juntas, ya que mantiene ocultos los cables en su mesa.

Ahora es fácil colaborar a través de una pantalla grande

La caja de conectividad permite a presentadores que expongan sus temas en una sala de conferencias, compartiendo fácilmente el contenido de su ordenador portátil en la pantalla grande o el proyector de la sala, con resoluciones compatibles de hasta 4K 30Hz.

Para compartir vídeos de casi cualquier ordenador portátil, la caja de conectividad es compatible con entradas HDMI, VGA y DisplayPort, y transmite automáticamente la salida de la fuente actual conectada en la pantalla HDMI.

Disfrute de conectividad para recarga por USB y redes mediante cable

Para permitir a asistentes a reuniones en su sala de conferencias recargar su iPhone, iPad, smartphone o tablet, la caja de conectividad incluye tres puertos de carga USB. Además, la caja incluye un puerto Ethernet pass-through que permite la conectividad segura en red mediante cable, en el caso de salas en que la conectividad inalámbrica por Wi-Fi® no esté disponible.

Dele un toque de estilo y sofisticación a cualquier sala de reuniones

La caja de interconexión para salas de reuniones tiene un acabado en aluminio que estiliza su espacio. El panel discreto mantiene fuera de la vista los cables, ya que los puertos de conexión se mantienen ocultos cuando no se utilizan.

El modelo de caja BOX4HDECP2, conforme a las normas TAA, está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Instale la caja en mesas o podios
- Utilícela para presentaciones o videoconferencias
- Comparta vídeo para colaborar en entornos de oficinas
- Comparta software de videoconferencias en toda la sala

Features

- Colabore de forma fácil, gracias a la conectividad de su ordenador portátil equipado con HDMI, VGA o DisplayPort a la pantalla HDMI de su sala de juntas/conferencia, mediante un solo punto de acceso
- Cargue su tablet o smartphone mediante tres puertos accesibles de carga USB
- Agregue estilo y sofisticación tecnológica a su sala de juntas o auditorio, gracias a la caja de conectividad A/V integrada en una mesa, con un panel emergente que mantiene ocultos los puertos cuando no están en uso
- Disfrute en su sala de juntas de conectividad en red de forma segura, mediante cable, con el puerto Ethernet pass-through
- Cambie rápidamente entre la pantalla de ordenador portátil compartida, gracias al intercambio A/V automático
- Cumple con las especificaciones TAA

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Active or Passive Adapter | Activo Pasivo |
| | Entrada A/V | VGA Entrada de audio de 3,5mm HDMI DisplayPort |
| | Salida A/V | HDMI |
| | Soporte de Audio | Sí |
| | USB 3.0 Pass Through | No |
| | Rendimiento | Longitud Máxima del Cable |
| Pantalla Plana Soportada | | Sí |
| Relación de Aspecto | | 16:9 |
| Resolución Analógica Máxima | | 1920 x 1200 60Hz |
| Resolución Digital Máxima | | 3840x2160 (4K) 30Hz |
| Resoluciones Admitidas | | 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only) 2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1200 60Hz (Maximum VGA Input) 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz |
| Video Revision | | **Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported HDMI 1.4 DisplayPort 1.2 |
| Conector(es) | Conector A | 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input 1 - RJ-45 Hembra 3 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Input |
| | Conector B | 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output 1 - RJ-45 Hembra |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| Observaciones / Requisitos | Nota | VGA (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI activo DisplayPort (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI activo HDMI (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI pasivo |
| Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido |
| | Alimentación de Salida | 2A |
| | Consumo de Energía | 24 |
| | Tensión de Entrada | 100 - 240 AC |
| | Tensión de Salida | 12 DC |
| | Tipo de Enchufe | N |
| Requisitos Ambientales | Humedad | 10% a 95% RH (humedad relativa, sin condensación) |
| | Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Características Físicas | Altura del Producto | 3.9 in [9.8 cm] |
| | Ancho del Producto | 3.9 in [10 cm] |
| | Color | Plata |
| | Longitud del Producto | 6.7 in [17 cm] |
| | Peso del Producto | 3.8 lb [1.7 kg] |
| Información de la Caja | Altura de la Caja | 3.9 in [9.8 cm] |
| | Ancho de la Caja | 3.9 in [100 mm] |
| | Longitud de la Caja | 6.7 in [17 cm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 4 lb [1.8 kg] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Caja para mesas de conferencia 1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ) 1 - plantilla para inserción de caja 2 - Soportes de montaje 1 - soporte de organización de cables 2 - tornillos para soporte de organización de cables 1 - guía rápida de inicio |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.