

Ventilerend 1U schap voor server rack - 16" / 40,6 cm diep

Product ID: CABSHELF116V



Met dit 1U rack schap kunt u 40 cm vlakke opslagruimte toevoegen aan elke EIA-310 conforme server rack of -kast. Het schap is ventilerend voor een betere luchtstroom en om de temperaturen in uw rack te helpen verlagen.

Bescherm uw apparatuur

Dit duurzame vaste rack schap is geschikt voor apparatuur tot 20 kg en is gemaakt van SPCC koudgewalst staal van commerciële kwaliteit.

Maak optimaal gebruik van uw beschikbare ruimte

Het 1U cantilever schap optimaliseert uw werkruimte omdat u apparatuur aan uw rack kunt monteren in plaats van bureau- of vloerruimte in beslag te nemen. Het is perfect voor uw thuishkantoor of kantoorruimte, serverruimte of elke andere plaats met beperkte ruimte.

Personaliseer uw installatie

U kunt het 1U ventilerende rack schap op elke hoogte in uw rack installeren, waardoor u een stabiel oppervlak hebt voor het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd of voor het opbergen van uw gereedschap.

De CABSHELF116V wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certifications, Reports
and Compatibility**



Applications

- Bied extra opslagruimte voor cruciale hardware en niet-rackmonteerbare apparatuur

Features

- Verbeterde de luchtstroom in uw kast of rack met een ventilerend schap
- Beveilig uw apparatuur of gereedschap met een sterke stalen constructie
- Bespaar ruimte in uw kantoor of serverruimte door niet-rackmonteerbare IT- of AV-apparatuur in een rack te plaatsen
- Gemakkelijk compatibel met EIA-310 compatibiliteit
- Installeerbaar in een 1U rack ruimte
- EIA-310 conform
- 40 cm schap

Hardware	Warranty	Lifetime
	Additional Required Tools	Phillips Screwdriver
	Adjustable Mounting Rails	Nee
	Industriestandaarden	EIA-310-D
	Kabelbeheer	Nee
	Montage-opties	Frontmontage (alleen voorzijde)
	Number and Type of Included Cage Nuts	4 - M6
	Tools Included	Nee
	Type frame	Staal
U-hoogte	1U	
Prestaties	Weight Capacity (Stationary)	44.2 lb [20 kg]
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Inclusief 4x C-cup onderleggringen
Fysieke eigenschappen	Breedte product	19 in [482.6 mm]
	Dikte behuizing	0.1 in [2.3 mm]
	Gewicht product	6.8 lb [3.1 kg]
	Hoogte product	1.7 in [44.5 mm]
	Interne breedte	17.2 in [436 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	15.8 in [401 mm]
Type behuizing	Staal	
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	8.2 lb [3.7 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 1U vast schap
		4 - Bevestigingsschroeven
		4 - Moeren

Product appearance and specifications are subject to change without notice.