

## Ventilerad 1U rackhylla - 40 cm djup

Product ID: CABSHELF116V



Med denna 1U rackhylla får du 40 cm platt förvaringsyta i ett EIA-310-kompatibelt serverrack eller -skåp. Hyllan är ventilerad för att förbättra luftflödet och sänka temperaturerna i racket.

### Se till att din utrustning är säker

Den hållbara fixerade rackhyllan kan hålla upp till 20 kg och är tillverkad av kallvalsad stål av SPCC-handelskvalitet.

### Få ut det mesta ur ditt utrymme

Med den 1U fribärande hyllan kan du optimera din arbetsyta genom att montera utrustning på ditt rack istället för att ta upp yta på skrivbordet eller golvet. Det är perfekt för din SOHO-miljö (small office, home office), servermiljö eller annan plats med begränsad yta.

## **Anpassa din konfiguration**

Du kan installera den 1U ventilerade rackhyllan i ditt rack vid valfri höjd för en stabil yta att placera omonterbar utrustning på eller för förvaring av verktyg.

CABSHELF116V täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Lägg till extra förvaringsutrymme för outhärlig hårdvara och utrustning

### Features

- Förbättra luftflödet i ditt skåp eller rack med en ventilerad hylla
- Se till att din utrustning eller dina verktyg är säkra med kraftig stålkonstruktion
- Spara plats i kontoret eller i serverrummet genom att placera IT- eller AV-utrustning som inte kan rackmonteras på ditt rack
- Problemfri kompatibilitet med EIA-310-kompatibilitet
- Tar upp 1U i ett rack
- EIA-310-kompatibel
- 40 cm hylla

<b>Hårdvara</b>	Warranty	Lifetime
	Additional Required Tools	Phillips Screwdriver
	Adjustable Mounting Rails	Nej
	Industristandarder	EIA-310-D
	Kabelhantering	Nej
	Monteringsalternativ	Frontmontering (endast fram)
	Number and Type of Included Cage Nuts	4 - M6
	Ramtyp	Stål
	Tools Included	Nej
U-höjd	1U	
<b>Prestanda</b>	Weight Capacity (Stationary)	44.2 lb [20 kg]
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	<b>Obs.</b>	Inkluderar 4 x C-koppbrickor
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Inre bredd	17.2 in [436 mm]
	Kabinettjocklek	0.1 in [2.3 mm]
	Kabinetttyp	Stål
	Produktbredd	19 in [482.6 mm]
	Produkt höjd	1.7 in [44.5 mm]
	Produktlängd	15.8 in [401 mm]
	Produktvikt	6.8 lb [3.1 kg]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	8.2 lb [3.7 kg]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - 1U fast hyllplan 4 - Korgmuttrar 4 - monteringskruvar

Product appearance and specifications are subject to change without notice.