

Scaffale cantilever per montaggio a rack 2U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 56 kg

Product ID: CABSHELFHD



Il robusto ripiano per montaggio a rack fisso con profondità di 18" 2U CABSHELFHD permette di aggiungere un ripiano 2U ad alta capacità praticamente a qualsiasi server rack standard da 19" o armadio con possibilità di montaggio frontale. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Questo ripiano per server rack ad alta capacità è realizzato con acciaio pressato a freddo SPCC di tipo commerciale da 2,3 mm e offre la resistenza supplementare per sostenere attrezzature con un peso massimo di 56 kg: una soluzione perfetta per l'alloggiamento di apparecchiature non montabili in rack con fattore di forma di dimensioni maggiori, strumenti o periferiche pesanti nel rack o nell'armadio.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Fornisce spazio di archiviazione aggiuntivo per pesanti componenti hardware mission-critical e apparecchiature non montabili in rack
- Da utilizzare con tutti i server rack e gli armadi da 19"

Features

- Robusto ripiano per montaggio a rack fisso 2U
- Adatto a tutti i server rack standard da 19"
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Sostiene un peso massimo di 56 kg
- Struttura in acciaio pressato a freddo SPCC da 2,3 mm
- Design per montaggio frontale

Hardware	Warranty	Lifetime
	Altezza U	2U
	Gestione cavi	No
	Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)
	Tipo frame	Acciaio
Prestazioni	Weight Capacity (Stationary)	125 lb [56.6 kg]
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Peso prodotto	11.4 lb [5.2 kg]
	Spessore enclosure	0.1 in [2.3 mm]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	13.9 lb [6.3 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Ripiano per rack ad alta cap. 2U
		8 - Viti M6
		8 - Dadi ingabbiati M6
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.