

# Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack Servidores 2 Postes 2U Profundidad Fija - 68kg

Product ID: CABSHF2POSTV



El Estante Ventilado de Alta Resistencia de Montaje Central para Racks de 2 Postes 2U, CABSHF2POSTV permite agregar un estante fijo de alta capacidad y montaje central a prácticamente cualquier rack de servidores estándar de 2 postes. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Los soportes de montaje incluidos se pueden ajustar para adaptarse a diferentes profundidades de postes, haciendo de este estante de 2U una solución universal de almacenamiento en racks de 2 postes, mientras que los orificios de ventilación contribuyen a mejorar la circulación de aire en el rack. Fabricado en acero laminado en frío de grado comercial SPCC de 1,6 mm, este estante para racks de 2 postes de gran durabilidad permite albergar equipos de hasta 67kg (150 libras) - una solución perfecta para almacenar equipos que no son de montaje en rack, herramientas, periféricos o accesorios proporcionando un fácil acceso a los mismos.

Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos de misión crítica que no son de montaje en rack
- Para usar con la mayoría de los Racks de Servidores de 2 Postes y de 19" de ancho

### Features

- Estante Ventilado para Rack de 2 Postes 2U
- Se ajusta a cualquier rack estándar de 2 Postes de 19"
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Estructura de acero laminado en frío SPCC 1,6mm
- Diseño de montaje central

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Altura U	2U
	Gestión de cables	No
	Gestión de la circulación del aire	Con ventilación
	Opciones de Montaje	Montaje Central
<b>Rendimiento</b>	Capacidad de Carga (Estacionario)	150 lb [67.9 kg]
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.000
	Ancho del Producto	0.000
	Espesor del Gabinete	0.1 in [1.6 mm]
	Longitud del Producto	0.000
	Peso del Producto	9.1 lb [4.1 kg]
	Profundidad Máxima de Montaje	6 in [152.4 mm]
	Profundidad Mínima de Montaje	3 in [76.2 mm]
	Tipo de Gabinete	Acero
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	4.4 in [11.3 cm]
	Ancho de la Caja	18.9 in [48 cm]
	Longitud de la Caja	22.4 in [56.8 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	11.7 lb [5.3 kg]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Estante Ventilado para Rack de 2 Postes 2U 4 - Soportes 8 - Tornillos #10-32 UNF, 3/8"L 8 - Tornillos para Paneles #10-32 UNF, 5/8"L 8 - Tuercas #10-32 UNF 8 - Tuercas Jaula #10-32 UNF 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.