

# Adattatore USB-C a DisplayPort con Power Delivery USB - 4K 60hz

Product ID: CDP2DPUCP



Questo adattatore USB-C™ a DisplayPort consente di collegare un computer laptop o un MacBook con USB Type-C™ a un monitor DisplayPort. L'adattatore video è dotato della tecnologia USB Power Delivery, che consente di alimentare il computer laptop mentre il video viene trasmesso su un display DisplayPort.

USB Type-C è uno standard di connessione universale che combina tutte le funzioni essenziali in un'unica porta dinamica. Questo adattatore funziona con dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video DisplayPort, ad esempio il MacBook e il Chromebook Pixel™. In più è compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.

## **Ricarica del computer laptop**

A differenza di alcuni adattatori video che occupano una delle porte USB-C del computer laptop per la trasmissione video, questo adattatore video offre una porta di ricarica USB-C aggiuntiva che supporta la tecnologia USB Power Delivery fino a 60 W. Ciò significa che è possibile ricaricare il computer laptop e trasmettere il video con un'unica porta, collegando semplicemente l'adattatore di alimentazione del computer laptop alla porta USB-C dell'adattatore. È la soluzione perfetta per i computer laptop che dispongono di un numero limitato di porte USB-C.

## **Massima portabilità**

Questo adattatore video USB Type-C consente la massima portabilità grazie a un design leggero e a un ingombro ridotto. È l'accessorio perfetto da portare insieme al proprio MacBook o a un altro computer USB-C, in quanto si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop. Il suo design ultraportatile lo rende perfetto per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

## **Facile collegamento**

Questo adattatore consente di utilizzare la versatile porta USB Type-C sul proprio dispositivo portatile. Dato che USB Type-C è un connettore reversibile, il modo in cui viene inserito non influisce sulla connessione all'adattatore. Ciò evita l'imbarazzo e il fastidio di dover lottare con il proprio dispositivo quando si deve tenere una presentazione o condividere informazioni.

## **Una qualità delle immagini eccezionale**

La qualità delle immagini di un televisore o di un monitor 4K, che vanta una risoluzione quattro volte maggiore rispetto al formato 1080p ad alta definizione, è straordinaria. L'adattatore permette di sfruttare le funzionalità video integrate nella connessione USB Type-C per conferire al display 4K l'eccezionale qualità della tecnologia Ultra HD. La risoluzione 4K estende lo spazio sullo schermo, permettendo di semplificare il proprio approccio al lavoro sui dettagli, ad esempio l'editing di video e la visualizzazione di fogli di calcolo di grandi dimensioni.

Anche se non si utilizza il 4K, l'adattatore supporta il formato 1080p ad alta definizione e risoluzioni inferiori, pertanto può funzionare praticamente con qualsiasi display DP che si desidera utilizzare.

Il prodotto CDP2DPUCP è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ricarica il computer laptop USB Type-C e riproduce video usando la stessa porta USB-C
- L'adattatore può essere portato con sé in viaggio e collegato a qualsiasi proiettore o monitor DVI
- In ufficio è possibile collegarlo alle workstation BYOD (Bring Your Own Device) e CYOD (Choose Your Own Device)
- Consente di eseguire applicazioni ad altissimo consumo di risorse su display 4K a 60 Hz

### Features

- Consente di ricaricare il computer laptop e trasmettere video DisplayPort usando la stessa porta USB-C, con alimentazione tramite USB
- Connessioni senza pensieri grazie al connettore USB-C reversibile
- Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video UHD fino a 4K a 60 Hz
- Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
- Compatibile con porte Thunderbolt 3

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years	
	Audio	Si	
	ID chipset	PERICOM - PI3DPX1203	
		VIA/VLI - VL100	
	Ingresso AV	USB Type-C	
	Porte	1	
	Stile adattatore	Adattatori	
	Uscita AV	DisplayPort	
<b>Prestazioni</b>	Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 @ 60Hz	
	Risoluzioni supportate	3840 x 2160 @ 60Hz 2560 x 1600 2048 x 1280 1920 x 1200 1920 x 1080 1280 x 720 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768	
	Specifiche audio	Audio surround 7.1	
	Widescreen supportato	Si	
	<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
		Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
	<b>Alimentazione</b>	Power Delivery	60W
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)	
	Umidità	0~90% RH	
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]	
	Colore	Nero	
	Larghezza prodotto	1.7 in [43 mm]	
	Lunghezza cavo	3.9 in [100 mm]	
	Lunghezza prodotto	7.4 in [18.7 cm]	
	Peso prodotto	0.8 oz [22 g]	

	Tipo enclosure	Plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	6.7 in [17 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	0.2 lb [0.1 kg]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz

Product appearance and specifications are subject to change without notice.