

USB C till DisplayPort-adapter med USB Power Delivery - 4K 60 Hz

Product ID: CDP2DPUCP



Med denna USB-C™ till DisplayPort-adapter kan du koppla din bärbara dator, din MacBook med USB Type-C™ till en DisplayPort-monitor eller iPad Pro 2018. Videoadaptern har USB Power Delivery så att du kan strömförse din bärbara dator medan du sänder video till en DisplayPort-skärm.

USB Type-C är en universell anslutningsstandard som kombinerar alla viktiga funktioner i en dynamisk port. Denna adapter fungerar med USB-C-enheter som passerar en DisplayPort-videosignal, som till exempel MacBook och ChromeBook Pixel™. Den är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Laddar din bärbara dator

Till skillnad från andra videoadaptrar som använder en av datorns USB-C-portar för överföring av video, har den här videoadaptern en extra USB-C laddningsport för USB Power Delivery på upp till 60 watt. På så sätt kan du ladda din dator och köra video från en enda ingång genom att enkelt koppla den bärbara datorns strömadapter till adapterns USB-C-ingångar. Den perfekta lösningen för bärbara datorer med ett begränsat antal USB-C-ingångar.

Främjar bärbarhet

Denna USB Type-C-videoadapter maximerar bärbarhet med en lätt och liten design. Det perfekta tillbehöret att ta med din MacBook eller annan USB-C-dator - får lätt plats i datorns fodral eller väska. Dess superbärbara design gör adaptorn perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Ansluts enkelt

Adaptorn låter dig utnyttja den mångsidiga USB Type-C-porten på din bärbara enhet. USB Type-C är en vändbar kontakt så hur du än kopplar in den, kommer adaptorn alltid att ansluta. Detta besparar dig bekymret och förlägenheten med att krångla med enheten när du försöker hålla i en presentation eller dela information.

Bibehåller enastående bildkvalitet

Du kommer att förundras över bildkvaliteten från en 4K-skärm eller -TV med fyra gånger högre upplösning än 1080p. Med adaptorn kan du utnyttja videofunktionerna som är inbyggda i din USB Type-C-anslutning för att ge enastående Ultra HD-kvalitet till din 4K-skärm. 4K-upplösning ger dig extra skärmyta för att förenkla detaljerat arbete som till exempel redigering av video och visning av stora kalkylblad.

Även om du inte använder 4K stöder adaptorn HD i 1080p och lägre upplösningar, så att du kan känna dig trygg med att adaptorn kommer att fungera med alla DP-skärmar som du behöver ansluta till.

CDP2DPUCP täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ladda din bärbara USB Type-C-dator och sänd video från samma USB-C-port
- Ta med adaptern på resan och koppla till de flesta DVI-bildskärmar och projektorer
- Anslut till BYOD- (Bring Your Own Device) och CYOD-arbetsstationer (Choose Your Own Device) på kontoret
- Kör resurskrävande program på 4K-skärmar vid 60 Hz

Features

- Ladda din bärbara dator och sänd DisplayPort-video från samma USB-C-port med USB Power Delivery
- Enkel anslutning via den reversibla USB-C-kontakten
- Enastående bildkvalitet med stöd för UHD-videoupplösningar på upp till 4K @ 60 Hz
- Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
- Thunderbolt 3 port-kompatibelt

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Adapterstil	Adaptrar
	Audio	Ja
	AV-ingång	USB-C
	AV-utgång	DisplayPort
	Chipset-ID	PERICOM - PI3DPX1203
		VIA/VLI - VL100
	Portar	1
Prestanda	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
	Maximal digital upplösning	3840 x 2160 @ 60Hz
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	3840 x 2160 @ 60Hz 2560 x 1600 2048 x 1280 1920 x 1200 1920 x 1080 1280 x 720 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
	Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts) Hona Output
Ström	Power Delivery	60W
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	0~90 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	3.9 in [100 mm]
	Kabinettyp	Av plast
	Produktbredd	1.7 in [43 mm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
	Produktlängd	7.4 in [18.7 cm]
	Produktvikt	0.8 oz [22 g]

Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0.2 lb [0.1 kg]
	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	6.7 in [17 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB-C till DisplayPort-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.