

## USB-C till HDMI-videoadapter med USB Power Delivery - 4K 60 Hz - vit

Product ID: CDP2HDUCPW



Med denna USB-C™ till HDMI®-adapter kan du ansluta din bärbara dator eller MacBook med USB Type-C™ till en HDMI-skärm. Videoadaptern har USB Power Delivery så att du kan strömförse din bärbara dator samtidigt som du sänder video till en HDMI-skärm.

USB Type-C är en universell anslutningsstandard som kombinerar alla viktiga funktioner i en dynamisk port. Denna videoadapter fungerar med USB-C-enheter som passerar en DisplayPort-videosignal, som MacBook och ChromeBook Pixel™, och den är dessutom kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

### Den perfekta resepartnern för din MacBook med USB-C

Med sin helvita design är denna USB-C-videoadapter det perfekta tillbehöret för din USB-C-utrustade MacBook. Adaptern är kompakt och lätt så den får enkelt plats i MacBook-väska eller annan väska, vilket är perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Förutom att adaptern ser fantastisk ut bredvid din MacBook eller HP® ENVY fungerar den även med alla USB-C-datorer med stöd för DisplayPort ALT-läge, som till exempel din bärbara Windows®-dator.

## **Laddar din bärbara dator**

Till skillnad från vissa videoadaptrar som hindrar dig från att ladda din dator genom att blockera din bärbara dators USB-C-laddningsport medan du sänder video, stöder denna videoadapter USB Power Delivery och har en extra USB-C-port. Det innebär att du kan ladda din bärbara dator även när du sänder video, genom att helt enkelt ansluta den bärbara datorns strömadapter till den extra porten. Det är den perfekta lösningen för bärbara datorer som endast har en enda USB-C-port.

## **Främjar bärbarhet**

Denna USB Type-C-videoadapter maximerar bärbarhet med en lätt och liten design. Den är det perfekta tillbehöret till din MacBook eller ChromeBook och får enkelt plats i datorväskan. Dess superbärbara design gör adaptern perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

## **Ansluts enkelt**

Adaptern låter dig utnyttja den mångsidiga USB Type-C-porten på din bärbara enhet. USB Type-C är en vändbar kontakt så hur du än kopplar in den, kommer adaptern alltid att ansluta. Detta besparar dig bekymret och förlägenheten med att krångla med enheten när du försöker hålla i en presentation eller dela information.

## **Bibehåller enastående bildkvalitet**

Du kommer att förundras över bildkvaliteten från en 4K-skärm eller -TV med fyra gånger högre upplösning än 1080p. Med adaptern kan du utnyttja videofunktionerna som är inbyggda i din USB Type-C-anslutning för att ge enastående Ultra HD-kvalitet till din 4K-skärm. 4K-upplösning ger dig extra skärmyta för att förenkla detaljerat arbete som till exempel redigering av video och visning av stora kalkylblad.

Även om du inte använder 4K stöder adaptern HD i 1080p och lägre upplösningar, så att du kan känna dig trygg med att adaptern kommer att fungera med alla HDMI-skärmar som du behöver ansluta till.

CDP2HDUCPW täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ladda din bärbara USB Type-C-dator och sänd video från samma USB-C-port
- Ta med dig adaptern när du reser och anslut till vilken HDMI-skärm, -TV eller -projektor som helst
- Anslut till BYOD- (Bring Your Own Device) och CYOD-arbetsstationer (Choose Your Own Device) på kontoret

### Features

- Ladda din bärbara dator och sänd HDMI-video från samma USB-C-port med USB Power Delivery
- Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
- Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
- Thunderbolt 3 port-kompatibelt
- Enastående bildkvalitet med stöd för UHD-videoupplösningar på upp till 4K @ 60 Hz
- Stöd för 7.1 audio

<b>Hårdvara</b>	Warranty	3 Years
	AV-ingång	USB-C
	AV-utgång	HDMI
	Chipset-ID	Parade - PS176 VIA/VLI - VL100
	Portar	1
<b>Prestanda</b>	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
	Maximal digital upplösning	3840 x 2160 @ 60Hz
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	3840 x 2160 @ 60Hz 2560 x 1600 2048 x 1280 1920 x 1200 1920 x 1080 1280 x 720 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	0~90 % RH
<b>Utseende</b>	Färg	Vit
	Kabellängd	3.9 in [100 mm]
	Kabinettyp	Av plast
	Produktbredd	1.3 in [33 mm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktlängd	2 in [50 mm]
	Produktvikt	0.8 oz [22 g]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	0.2 lb [0.1 kg]
	Package Height	1.2 in [31 mm]
	Package Length	6.9 in [17.5 cm]

	Package Width	5.7 in [14.4 cm]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - USB-C till HDMI-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.