

# Adaptateur multiport AV numérique USB-C - VGA et HDMI

Product ID: CDP2HDVGA



Cet adaptateur USB Type-C vers VGA et HDMI offre une solution portable pour connecter votre ordinateur portable USB-C à un écran VGA ou HDMI. L'adaptateur vidéo multiport fonctionne également comme un répartiteur, ce qui vous permet de transmettre simultanément un signal vidéo identique à deux moniteurs distincts (1 source HDMI et 1 source VGA).

## Connectivité vidéo 2-en-1, idéale pour voyager

Ne vous encombrez plus de multiples adaptateurs grâce à cet adaptateur vidéo USB-C 2-en-1. Avec ses sorties VGA et HDMI, vous pouvez facilement connecter votre ordinateur portable à n'importe quel écran doté d'un port HDMI ou VGA en utilisant cet adaptateur multiport.

Grâce à son robuste boîtier en aluminium, l'adaptateur peut être transporté sans problème dans votre sac de voyage.

## **Résolution Ultra HD 4K à 30 Hz**

La sortie HDMI sur cet adaptateur vidéo USB-C prend en charge les résolutions UHD jusqu'à la résolution 4K à 30 Hz, tandis que la sortie VGA prend en charge les résolutions HD jusqu'à 1920 x 1200.

## **Connectivité élégante pour votre MacBook, MacBook Pro ou tout autre ordinateur portable**

L'adaptateur vidéo USB-C est doté d'un boîtier gris sidéral et d'un câble USB-C intégré conçus pour s'accorder avec votre MacBook ou MacBook Pro gris sidéral. L'adaptateur est compatible avec les périphériques USB-C DP Alt Mode.

Le modèle CDP2HDVGA bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran VGA ou HDMI pendant vos déplacements
- Utilisez-le comme un répartiteur vidéo pour transmettre une image identique à un moniteur VGA et HDMI simultanément en répartissant l'image
- Sortie vidéo vers un moniteur VGA ou HDMI secondaire

### Features

- Optimisez la compatibilité vidéo de votre ordinateur portable grâce à un adaptateur 2 en 1 : USB-C vers HDMI® et VGA
- Prenez en charge des applications exigeantes en ressources avec des résolutions UHD jusqu'à la résolution 4K à 30 Hz
- L'adaptateur gris sidéral est assorti à votre MacBook ou MacBook Pro gris sidéral

<b>Matériel</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	USB-C
	ID du chipset	ITE - IT6222
	Sortie AV	HDMI VGA
	Type adaptateur	Adaptateurs
<b>Performance</b>	Résolutions analogiques max.	1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 à 30 Hz (HDMI)
	Résolutions prises en charge	<b>Maximum HDMI output:</b> 3840 x 2160 @ 30Hz  <b>Maximum VGA output:</b> 1920 x 1200 @ 60Hz  <i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>
	Spécifications audio	<b>Sortie HDMI :</b> Son surround 5.1
	Video Revision	HDMI 2.0
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
	Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Remarque	Les sorties HDMI et VGA peuvent diffuser des vidéos en même temps. Si les deux sorties vidéo sont connectées, elles afficheront la même image à une résolution maximale de 1920 x 1200 à 60 Hz
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 5~90 %
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Gris sidéral
	Couleur des détails	Noir
	Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
	Largeur du produit	2.4 in [62 mm]
	Longueur de câble	6.6 in [167 mm]
	Longueur du produit	8.1 in [205 mm]
	Poids du produit	1.5 oz [43 g]

	Type de boîtier	Aluminium et plastique
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	7 in [17.9 cm]
	Package Width	3.1 in [8 cm]
	Poids brut	0.1 lb [0.1 kg]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur de voyage A/V

Product appearance and specifications are subject to change without notice.