

Adaptador de Video Externo USB-C a VGA - Conversor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación

Product ID: CDP2VGASA



No es un adaptador de video convencional. Sí, le permite la conexión del puerto USB-C™ de su computador a una pantalla o un proyector VGA, pero además incluye un conmutador único para modo de presentación. Cuando active este interruptor, el adaptador evita que su computador inicie el protector de pantalla, el modo de suspensión o de ahorro de energía. El adaptador garantiza que su pantalla siempre se mantenga encendida, lo cual lo convierte en el adaptador de video USB-C perfecto en caso de presentaciones o reuniones.

Capte la atención de su público al hacer presentaciones

Cuando se hace una presentación, el objetivo es que su público preste atención a su presentación, no a su computador. Pero si no se mueve el ratón lo suficiente o se cambian los parámetros de encendido, su pantalla aparece de color negro debido a la inactividad mientras se dirige a su público. Esto puede resultar muy distractivo cuando se está intentando centrar la atención en el mensaje que desea comunicar.

Este adaptador evita interrupciones de pantalla mediante el modo de presentación, función única que inicia automáticamente movimientos ocasionales del cursor para evitar que los parámetros de encendido del computador interrumpan su presentación. Solución perfecta para el uso compartido de sitios web, dibujos, hojas de cálculo, archivos PDF o presentaciones de diapositivas durante una reunión.



Active o desactive el modo de presentación

Es posible activar o desactivar el modo de presentación, depende de su aplicación. Actívalo cuando esté en la sala de juntas y desee que su pantalla se mantenga encendida, o desactívalo cuando utilice el adaptador en su espacio de trabajo o escritorio/mesa de la oficina, a fin de que los parámetros de encendido predeterminados de su computador se ejecuten. El uso del conmutador resulta sencillo y evita las molestias de tener que efectuar ajustes constantes de los parámetros de su sistema operativo.



Sencilla configuración y funcionamiento tanto en sistema Mac, como PC

Para garantizar un funcionamiento e instalación sencillos, este adaptador único ofrece soporte nativo en computadores con sistema Windows® y Mac. Le resultará fácil conectar el adaptador, gracias al versátil puerto USB Type-C™ de su computador. El conector USB-C con diseño reversible facilita que se conecte siempre por la cara correcta, lo cual evita las molestias o la distracción de tener que intentar varias veces la conexión de su computador portátil con una pantalla o un proyector.

Calidad de imágenes con la más clara nitidez

El adaptador soporta resoluciones de video de hasta 1920x1200 o 1080p. Le sorprenderá la calidad de imágenes que ofrece el adaptador, incluso en el caso de conexiones con proyectores o televisores VGA de generación anterior. El adaptador permite aprovechar al máximo la capacidad de calidad de video integrada en su conector USB Type-C, para mostrar cada detalle en impresionante calidad de resolución.

El modelo CDP2VGASA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Esté siempre preparado para hacer presentaciones desde su ordenador portátil, con la tranquilidad de saber que su ordenador no entrará en modo de ahorro de energía cuando no lo desee
- Lleve siempre este adaptador al viajar/desplazarse, para tener la certeza de que podrá conectar con cualquier pantalla VGA que encuentre
- Conecte una pantalla VGA a su ordenador portátil equipado con USB-C, a fin de utilizarla como monitor secundario

Features

- El modo de presentación le garantiza que la señal de salida de vídeo de su equipo no se interrumpirá debido al modo de ahorro de energía de su ordenador
- Evite las molestias de tener que ajustar los parámetros de encendido, gracias al conmutador de fácil uso, el cual le permite activar o desactivar el modo de presentación
- Funciona tanto en ordenadores con sistema Mac, como Windows
- Compatible con resoluciones de vídeo HD de hasta 1920 x 1200
- Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
- Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
- Compatible con puertos Thunderbolt™ 3

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	1
	Entrada A/V	USB Type-C
	Salida A/V	VGA
Rendimiento	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	2048 x 1280, 1920 x 1200 @ 60hz
	Resoluciones Admitidas	1024 x 768
		1280 x 720
		1920 x 1080
1920 x 1200		
2048 x 1280		
Conector(es)	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 25% a 85% (sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Ancho del Producto	1.7 in [43 mm]
	Color	Negro
	Color Acentuado	Negro
	Longitud del Cable	3.7 in [95 mm]
	Longitud del Producto	7.3 in [186 mm]
	Peso del Producto	1 oz [29 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	2.4 oz [67 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador de vídeo USB-C a VGA
		1 - Guía rápida de inicio

Product appearance and specifications are subject to change without notice.