

Adaptador de Vídeo USB-C™ Multipuertos - 4 en 1 de Aluminio - 4K 60Hz - Gris Espacial

Product ID: CDPVDHDMDP2G



Este adaptador de vídeo multipuerto USB-C™ constituye una solución portátil para la conexión de su ordenador equipado con USB Type-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI® o MiniDisplayPort (mDP).

Conectividad todo en uno, pensada para los usuarios que viajan/se desplazan

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores, gracias a este adaptador USB-C para monitor 4 en 1. Este adaptador multipuerto, con salidas VGA, DVI, HDMI y mDP, le permite conectar su ordenador portátil a cualquier pantalla.

El adaptador incluye un anclaje con imán integrado que le permite guiar el cable multiconector hasta la posición correcta, a fin de facilitar la portabilidad rápida y segura. La duradera caja de aluminio del adaptador es resistente para llevarlo a donde quiera que vaya, dentro de su bolsa de transporte.



Resolución Ultra HD 4K 60Hz

Las salidas HDMI y mDP de este adaptador USB-C de vídeo son compatibles con resoluciones UHD de hasta 4K 60Hz, así como las salidas VGA y DVI son compatibles con resoluciones HD de hasta 1920 x 1200.

Conectividad con estilo para su MacBook, MacBook Pro o cualquier ordenador portátil

Este adaptador USB-C tiene una caja de aluminio de color gris espacial y un cable USB-C integrado para que su diseño armonice con su MacBook o MacBook Pro de acabado gris espacial. El adaptador es compatible con cualquier dispositivo USB-C a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

El adaptador también está disponible para compatibilidad con resolución HDMI 4K 30Hz, en los tres colores siguientes: Gris espacial (CDPVDHMDPSG), rosa dorado (CDPVDHMDPRG) y plateado (CDPVGDVHMDMP), a fin de poder elegir un modelo de adaptador que armonice con su ordenador portátil o su color preferido.

El modelo CDPVDHMDMP2G está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje
- Conecte su MacBook a un monitor VGA, DVI, HDMI o mDP en su sitio de trabajo o institución educativa
- Conecte un monitor VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort secundario a su MacBook de acabado gris espacial

Features

- Aproveche al máximo la compatibilidad de vídeo de su ordenador portátil mediante un adaptador 4 en 1: USB-C a VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort
- Compatible con aplicaciones que requieren uso intensivo de los recursos, con resoluciones UHD de hasta 4K 60Hz
- El adaptador de color gris espacial armoniza con el diseño de su MacBook o MacBook Pro
- Máxima portabilidad con un gestor magnético de cable integrado

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	USB Type-C
	Estilo de adaptador	Adaptadores
	ID del Conjunto de Chips	Cypress - CYPD3120 Parade - PS8348 Parade - PS8617 Parade - PS8338 Parade - PS171 Parade - PS176
	Salida A/V	DVI HDMI VGA Mini-DisplayPort
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Salida HDMI o mDP: Sonido envolvente 7.1
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz
	Resolución Digital Máxima	4096 X 2160 a 24Hz o 2840 X 2160 a 60Hz (HDMI) 4096 X 2160 a 60Hz (mDP)
	Resoluciones Admitidas	Maximum HDMI output: 4096 X 2160 @ 24Hz or 3840 X 2160 @ 60Hz Maximum mDP output: 4096 X 2160 @ 60Hz Maximum DVI and VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz <i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>
	Video Revision	HDMI 2.0 DisplayPort 1.2
Conector(es)	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
	Conector B	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra Output 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output 1 - DVI-I (29 pines) Hembra Output 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output

Observaciones / Requisitos	Nota	En el adaptador de vídeo solo es compatible una salida de vídeo a la vez y, si se establecen varias conexiones, solo una salida de vídeo funcionará.
Requisitos Ambientales	Humedad	Almacenamiento: HR de 5% a 90% (sin condensación) Funcionamiento/uso: HR de 10% a 85% (sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas	Altura del Producto	1.2 in [3 cm]
	Ancho del Producto	5.6 in [14.2 cm]
	Color	Gris Espacial
	Longitud del Cable	4.5 in [115 mm]
	Longitud del Producto	6.9 in [17.5 cm]
	Peso del Producto	6.5 oz [185 g]
	Tipo de Gabinete	Aluminio
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.6 in [16 mm]
	Ancho de la Caja	4.1 in [10.5 cm]
	Longitud de la Caja	2.2 in [55 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.3 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador A/V de viaje

Product appearance and specifications are subject to change without notice.