

# Lector/Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria Flash CFast 2.0

Product ID: CFASTRWU3



Descargue, visualice y haga copias de seguridad de sus fotos y videos rápidamente, en sus tarjetas CFast™, gracias a este lector / grabador de tarjetas CFast. Descargue o haga copias de seguridad de sus archivos donde quiera que vaya, al trabajar fuera o en la oficina (o estudio).

## Alto rendimiento del acceso a archivos

Aproveche el rápido rendimiento de la tecnología USB 3.0 (5Gbps) cuando descargue fotos de alta resolución y videos de alta definición (HD) total desde su cámara DSLR o grabadora de video a su computadora de escritorio, laptop, o tablet. Ahorre valioso tiempo a diario y logre mayor eficiencia del flujo de trabajo al acceder, transferir y hacer copias de seguridad de archivos en una computadora.

## **Diseño compacto que facilita la portabilidad**

Utilice el lector / grabador de tarjetas donde quiera que vaya, a fin de acceder a sus fotos y videos rápidamente. Con diseño compacto y de peso ligero, así como un cable integrado, este lector de tarjetas tiene un práctico tamaño pequeño que facilita su uso portátil o con una computadora en una ubicación fija. Se puede llevar cómodamente en un maletín, al trabajar fuera o en la oficina / estudio. También ofrece alimentación por USB, así que no se requiere alimentación externa.

El lector / grabador de tarjetas está fabricado con material duradero y sólido, resistente a los posibles golpes al trabajar fuera de la oficina. El cable integrado evita tener que acordarse de llevar otro cable.

## **Fácil acceso a unidades de almacenamiento CFast**

Ideal para fotógrafos y videógrafos, este lector / grabador de tarjetas está diseñado para su fácil uso, con funcionalidad plug-and-play para tarjetas de memoria CFast 2.0, lo cual ahorra tiempo y permite trabajar más eficientemente a diario. Para mejorar su productividad, acceda a tarjetas CFast 2.0 o 1.0 simultáneamente, mediante el uso de diversos cables adaptadores.

Es fácil configurarlo. El lector / grabador de tarjetas CFast no requiere la instalación de software ni controladores adicionales, y es compatible con la mayoría de los sistemas operativos, incluyendo Windows, Mac y Linux.

El modelo CFASTRWU3 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Descargue y haga copias de seguridad de sus fotos de alta resolución y videos de alta definición (HD) total desde su cámara o grabadora de video DSLR a su computadora de escritorio, laptop o tablet
- Ideal para profesionales creativos, incluyendo fotógrafos y videógrafos

### Features

- Descargue y haga copias de seguridad de sus fotos y videos rápidamente, desde su tarjeta CFast 2.0 a su dispositivo, con velocidades de transferencia de hasta 5Gbps, a través de USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
- Fácil portabilidad gracias al diseño compacto y de peso ligero, así como el cable integrado
- Este lector y escritor de tarjetas es compatible con tarjetas de memoria CFast 2.0 y 1.0
- Intercambio en caliente y conectividad plug-and-play
- No se requiere instalar software ni controladores
- Acceda a varias tarjetas de memoria CFast 2.0 simultáneamente, mediante el uso de varios cables adaptadores
- Retrocompatible con USB 2.0 y 1.x

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cantidad de Unidades	1
	ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1153E
	Interfaz	USB 3.0
	Tipo de Bus	USB 3.0
	Unidades Compatibles	CFast 2.0, 1.0
<b>Rendimiento</b>	4Kn Support	Sí
	Compatibilidad con UASP	Sí
	Soporta Hot Swap	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
	Tipo de Memoria Multimedia	CFast 2.0 / 1.0
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s CFast 2.0 (6 Gbps)
<b>Conector(es)</b>	Conectores de la Unidad	1 - CFAST Data & Power Combo (7+17 pin)
	Conectores del Host	1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
<b>Software</b>	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	1 - Encendido y actividad (sólido para enlace; intermitente para actividad)
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR de 40% a 50%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.6 in [14.7 mm]
	Ancho del Producto	2.3 in [58 mm]
	Color	Plata
	Longitud del Producto	9.7 in [246 mm]
	Peso del Producto	1.5 oz [42.2 g]
	Tipo de Gabinete	Aluminio
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [55 g]

---

<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Lector / escritor de tarjetas USB 3.0
		1 - Guía rápida de inicio

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.