

10 m aktiv DisplayPort-kabel – DP till DP M/M

Product ID: DISPL10MA



Den DISPL10MA aktiva DisplayPort®-kabeln på 10 m har en inbyggd aktiv signalförstärkare för anslutningsavstånd på upp till 10 m mellan dina DisplayPort-kapabla enheter – nästan dubbelt så långt som avstånds begränsningen för DisplayPort-anslutningar på 4,8 m, utan signalförlust.

Denna hållbara men ändå lätta aktiva DP-kabel har en tunnare trådkonstruktion på 0,03 mm² som möjliggör flexiblare installationer utan trassel. Kabeln har dessutom ett inbyggt förstärkningssystem som aktivt booster DisplayPort-signalen utan att extern ström behövs.

Kabeln på 10 m har en bandbredd på 10,8 Gbps med stöd för maximal upplösning på upp till WQXGA (2560×1600) och valfritt audiostöd. Kabeln är både HDCP- och DPCP-kapabel vilket garanterar att digitalt skyddat innehåll visas korrekt.

Denna aktiva DisplayPort-kabel på 10 m täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Obs.: Kabeln har en enkelriktad arkitektur som kräver att kabeln installeras åt rätt håll. Se etiketterna "source" (källa) och "display" (visning) på DisplayPort-kontakterna för att säkerställa att visningsenheten (skärm, projektor m.m.) och DisplayPort-källan är korrekt anslutna.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ansluter en DisplayPort-skärm till en PC eller annan DisplayPort-källa över stora avstånd utan signalförlust

Features

- 1 x DisplayPort-hankontakt
- 1 x DisplayPort-hankontakt med lås
- Inbyggt aktivt förstärkningssystem
- Ger en kabellängd på 10 meter
- Stöder upplösningar upp till WQXGA (2560x1600)
- Stödjer DPCP-standard (DisplayPort Content Protection) utöver HDCP
- Designad och tillverkad efter DisplayPort-standarder
- Tunn, högkvalitativ trådkonstruktion på 0,03 mm²

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Antal ledare	19
	Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
	Kontaktplätering	Nickel
Kontakt(er)	Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
	Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts) Hane
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	32.8 ft [10 m]
	Kontakttyp	Rak
	Produktbredd	0.8 in [20 mm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
	Produktlängd	32.8 ft [10 m]
	Produktvikt	16 oz [452 g]
	Tråddimension	32 AWG
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Fraktvikt (förpackning)	16.4 oz [466 g]
	Package Height	1.6 in [40 mm]
	Package Length	13 in [33 cm]
	Package Width	10 in [25.5 cm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 10 m aktiv DisplayPort®-kabel - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.