

## DisplayPort 1.2-kabel med lås – certifierad, 3 m

Product ID: DISPL3M



DISPL3M DisplayPort™ 1.2-kabeln på 3 m med lås ger en säker anslutning mellan dina DisplayPort-utrustade enheter och kan ge högre prestanda än HDMI® eller Dual Link DVI.

DP-kabeln stöder höga upplösningar på upp till 4k x 2k (4096x2160) @ 60 Hz med maximalt HBR2-bandbredd på 21,6 Gbps. Kabeln stöder även Multi-Stream (MST) för kedjekoppling av flera skärmar och ger valfritt audio-stöd.

DISPL3M täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad pålitlighet och ser till att digitalt skyddat innehåll visas korrekt med både HDCP och DPCP.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Anslut en DisplayPort-skärm till en PC eller annan DisplayPort-källa

### Features

- Stöd för hög upplösning på upp till 4k x 2k
- Stöd för High Bit Rate 2-bandbredd (HBR2) på upp till 21,6 Gbps
- Bakåtkompatibel med DisplayPort 1.1
- Designad och tillverkad efter DisplayPort 1.2-standarder
- Stödjer DPCP-standard (DisplayPort Content Protection) utöver HDCP
- Formgjutna låsanslutningar med dragavlastning

<b>Hårdvara</b>	Warranty	Lifetime
	Antal ledare	19
	Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
	Kontaktplätering	Nickel
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
	Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabellängd	3 m [9.8 ft]
	Kontakttyp	Med lås
	Produktlängd	3 m [9.8 ft]
	Produktvikt	210 g [7.4 oz]
	Tråddimension	28 AWG
	Yttre kabeldiameter	7.3 mm [0.3 in]
<b>Förpackning</b>	Förpackningsantal	1
	Fraktvikt (förpackning)	219 g [7.7 oz]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - 3 m DisplayPort™ 1.2-kabel med lås - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.