

Dubbelskärms-, USB 3.0-dockningsstation - 6x USB 3.0

Product ID: DK30ADD



Med den här USB 3.0-dockningsstationen för Mac & Windows™ får du skärmflexibiliteten och de portar du behöver för att maximera din bärbara dators prestanda som arbetsstation. Den kostnadseffektiva dockningsstationen för dubbla skärma erbjuder flera videoutgångsalternativ, inklusive HDMI® och VGA (med adapter), och ger dig 6 USB-portar för kringutrustning, inklusive två USB-snabbladdningsportar.

Förhöj produktiviteten med dubbel video

USB 3.0-dockan ökar din Mac och Windows-laptops skärmkapacitet. Installera två skärmar genom att ansluta en HDMI- och en DVI-skärm. Dockan har dessutom en DVI till VGA-adapter så du kan ansluta din äldre VGA-skärm istället för en DVI-skärm.

Med den dubbla skärmdockan kan du ansluta:

- 1x HDMI-skärm + 1x DVI-skärm med en upplösning på 2048 x 1152 (60Hz)
- 1x HDMI-skärm med en upplösning på 2048 x 1152 + 1x VGA-skärm med en upplösning på 1920 x 1200 (60Hz)

Alla anslutningar du behöver

Förvandla din bärbara dator till en fullt kapabel arbetsstation. Den här USB 3.0-dockan erbjuder sex USB 3.0 (Type-A)-portar så att du enkelt kan ansluta ditt tangentbord, externa hårddiskar och annan kringutrustning, från den enda inbyggda USB 3.0-porten. Två av USB 3.0-portarna är permanent aktiva snabbbladdningsportar för laddning- och synkronisering av upp till två mobila enheter. Dockningsstationen erbjuder även Gigabit Ethernet-portar samt en 3,5 mm ljudport för hörlurar.

DK30ADD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anslut till ett stort urval skärmar i företag och institutioner
- Perfekt för delade arbetsytor på hotell eller hot desk
- Lägg till dubbla videouttag till en bärbar dator som det inte går att byta videokortet på

Features

- Ansluter din Mac och Windows-laptop till dubbla skärmar: HDMI + DVI, eller HDMI + VGA
- Anslut flera USB-enheter med 6 USB 3.0 (Type-A)-portar, inklusive 2 snabbbladdningsportar
- Tillför trådbunden nätverksanslutning med Gigabit Ethernet RJ45-porten
- DVI till VGA-adapter medföljer för anslutning av en äldre VGA-skärm eller projektor

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---|--|
| Hårdvara | Warranty | 3 Years | |
| | 4K-stöd | Nej | |
| | Busstyp | USB 3.0 | |
| | Chipset-ID | DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL813 | |
| | Gränssnitt | USB 3.0 | |
| | Industristandarder | USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1 | |
| | Skärmstöd | 2 | |
| | Snabbladdningsport(ar) | Ja | |
| Prestanda | Auto MDIX | Ja | |
| | Kompatibla nätverk | 10/100/1000 Mbps | |
| | Maximal dataöverföringshastighet | 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex) | |
| | Maximal digital upplösning | Dubbla skärmar - HDMI + DVI - 2048 x 1152 @ 60 Hz Dubbla skärmar - HDMI 2048 x 1152 + VGA 1920 x 1200 @ 60 Hz | |
| | Stöd för full-duplex | Ja | |
| | Typ och hastighet | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
| | UASP-stöd | Ja | |
| Kontakt(er) | Kontakttyp(er) | 1 - DVI-I (29-stifts) Hona 1 - HDMI (19-stifts) Hona 2 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) Hona 4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona 1 - RJ-45 Hona 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona | |
| | Mjukvara | OS-kompatibilitet | Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.10 - 10.12, 10.14 - 10.15 |
| | Särskilda anmärkningar/krav | Obs. | USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps. DVI till VGA-adapter medföljer. |
| | | System- och kabelkrav | En bärbar värddator med en ledig USB-A-port. |
| | Indikatorer | LED-indikatorer | 1 - Ström |

| | | |
|---------------------------|-------------------------|---|
| Ström | Inspänning | 100 - 240 AC |
| | Inström | 1 A |
| | Kontakttyp | N |
| | Polaritet på mittpol | Positiv |
| | Power Source | AC-adapter medföljer |
| | Strömförbrukning | 40W |
| | Utspänning | 20V DC |
| | Utström | 2 A |
| Miljö | Drifttemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| | Förvaringstemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Luftfuktighet | 10 % - 90 % icke-kondenserande |
| Utseende | Färg | Svart & silver |
| | Kabellängd | 39.4 in [1000 mm] |
| | Kabinettyp | Av plast |
| | Produktbredd | 3.4 in [86.2 mm] |
| | Produkthöjd | 1.2 in [3.1 cm] |
| | Produktlängd | 8.5 in [21.6 cm] |
| | Produktvikt | 10.3 oz [291 g] |
| Förpackning | Fraktvikt (förpackning) | 28.8 oz [815 g] |
| | Package Height | 2.4 in [60 mm] |
| | Package Length | 12.1 in [30.7 cm] |
| | Package Width | 5.5 in [14 cm] |
| Vad det är i lådan | Ingår i paketet | <ul style="list-style-type: none"> 1 - Dockningsstation 1 - USB 3.0-kabel 1 - DVI till VGA-adapter 1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ) 1 - snabbstartsguide |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.