

USB-C multiportadapter med DVI - USB 3.0-port - 60 W PD - Vit

Product ID: DKT30CDVPD



Ge din USB-C™-kapabla bärbara dator flera anslutningar. Med denna USB-C-multiportadapter kan du skapa en kraftfull arbetsstation i stort sett var som helst med DVI-video ut, en USB 3.0 Type-A-port och en Gigabit Ethernet-port.

Du kan även strömförse både multiportadaptern och din bärbara dator samtidigt, med stöd för USB Power Delivery 2.0. Den är det idealiska tillbehöret för din Dell XPS, MacBook Pro eller annan USB Type-C™-utrustad bärbar dator och är även Thunderbolt™ 3-kompatibel.

Skapa en kraftfull arbetsstation

Multiportadaptern ger din portbegränsade bärbara dator fler anslutningar med hjälp av den inbyggda USB-C-kabeln för att ansluta till flera enheter samtidigt. Vid användning med din bärbara dators skärm gör denna mångsidiga USB-C-multiportadapter det enkelt att skapa en arbetsstation med dubbla skärmar när du behöver det. Anslut enkelt till en DVI-skärm på kontoret eller i hemmakontoret.

Gigabit Ethernet-porten garanterar tillförlitlig trådad nätverksåtkomst och med en extra USB 3.0 Type-A-port kan du ansluta ett befintligt tillägg, som en mus eller ett USB-minne.

Få tillförlitlig nätverksanslutning

Gigabit Ethernet-porten garanterar tillförlitlig trådad nätverksåtkomst, idealiskt för områden med begränsat Wi-Fi.

Designad för enkel bärbarhet

Denna kompakta multiportadapter är USB-driven så du behöver inte ta med dig en separat strömadapter. Multiportadaptern är idealisk för mobil användning från kontoret till hemmet eller för resor och har en USB-C-port med stöd för USB Power Delivery 2.0 så att du kan strömförse och ladda din bärbara dator samtidigt som du arbetar. Adaptern har en inbyggd USB-C-kabel och ger dig nätverksanslutning plus en USB Type-A-anslutning för optimal mångsidighet när du reser.

DKT30CDVPD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: För att garantera att adapterns alla funktioner fungerar måste din bärbara dators USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery och DP alt-läge.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anslut din MacBook, Ultrabook™ eller ChromeBook™ till trådat Gigabit Internet på platser där Wi-Fi® inte är tillgängligt
- Integrera den kompakta adaptorn vid små arbetsytor på kontor och hemmakontor

Features

- Ger DVI-video, en USB 3.0-port och en Gigabit Ethernet-port till din bärbara Windows-dator eller MacBook med USB-C
- Strömförse din bärbara dator med 60 W Power Delivery genom att använda den här multiportadaptorn och en USB Type-C-strömadapter
- Anslut dina befintliga USB-enheter med USB Type-A-porten. Gigabit Ethernet RJ45-port stöder Wake-on-LAN (WOL), jumboramar, VLAN-tagging och Energy-Efficient Ethernet
- Thunderbolt 3 port-kompatibelt

Hårdvara	Warranty	3 Years	
	4K-stöd	Ja	
	Audio	Ja	
	Busstyp	USB-C	
	Chipset-ID	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Parade - PS171 Realtek - RTL8153	
	Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1	
	Skärmstöd	1	
	Snabbladdningsport(ar)	Nej	
Prestanda	Auto MDIX	Ja	
	Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps	
	Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)	
	Maximal digital upplösning	1920 × 1200 - 60 Hz (DVI)	
	Stöd för full-duplex	Ja	
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
	UASP-stöd	Ja	
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 Hane 1 - DVI-I (29-stifts) Hona 1 - RJ-45 Hona 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona 1 - Endast USB-C (24-stifts) USB Power Delivery Hona	
	Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS® 10.11 to 10.14 Chrome OS™
	Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge. Adaptorn kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0. Men om en strömadapter är ansluten till multifunktionsadaptorn i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator.

	System- och kabelkrav	<p>USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.</p> <p>En bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full adapterfunktionalitet måste den värdens USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge)</p> <p>Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter)</p>
Ström	Power Delivery	60W
	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	0~85 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Vit
	Kabellängd	5.5 in [140 mm]
	Produktbredd	1.6 in [41 mm]
	Produkthöjd	0.7 in [17 mm]
	Produktlängd	3.8 in [97 mm]
	Produktvikt	1.8 oz [50 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	4.6 oz [130 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - multiportadapter
		1 - Instruktionsbok

Product appearance and specifications are subject to change without notice.