

3 m DisplayPort 1.4-kabel - VESA-certifierad

Product ID: DP14MM3M



Denna DisplayPort 1.4-kabel ansluter din bärbara eller stationära dator med DisplayPort™ till en "super ultra high definition" 8K-monitor, tv eller projektor. Den stöder upplösningar upp till 8K (7680 x 4320) @ 60 Hz.

DisplayPort-bildskärmskabeln ger den viktiga anslutningen för att stödja nästa generations super ultra-high definition-video.

Denna kabel är VESA®-certifierad för att säkerställa fullständig överensstämmelse och effektiv funktion hos den högre länkhastigheten för HBR3. Den har testats för att möta alla DP 1.4-specificationer och säkerställa kvalitet och tillförlitlighet.

Den överlägsna prestandan hos DisplayPort 1.4

Denna 8K DisplayPort-kabel stöder alla DP 1.4-funktioner:

- High Bit Rate 3 (HBR3) bandbredd på 32,4 Gbps som stöder det senaste industristandarderna
- HDR (High Dynamic Range) för högre kontrastförhållande och levande färger
- Multi-Stream Transport (MST) för kedjekoppling av flera skärmar

- Display Stream Compression 1.2 (DSC) för maximal upplösning
- Vidarebefordra felkorrigering för att hantera dataöverföringsfel
- High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.2) för en säker anslutning mellan källa och bildskärm
- 32 okomprimerade digitala ljudkanaler

Flexibel kabel med tillförlitliga kontakter med lås

Kabeln har en slimmad professionell 0,02 mm²-konstruktion som möjliggör flexibel installation samtidigt som den ger överlägsen pålitlighet för en ren kvalitetsinstallation. Varje kontakt har lås som ger säkra anslutningar mellan dina enheter.

8K: Aktivera företagskontinuitet

8K har en upplösning på 7680 x 4320 och är även känd som 4320p och Super Ultra High Definition (SUHD). Ses i digital skyltning och andra kommersiella skärmar som kräver högsta tillgängliga upplösning. Denna kabel är bakåtkompatibel med 4K- och 5K-bildskärmar vilket gör den till den perfekta kringutrustningen för att börja framtidssäkra din kablageinfrastruktur.

Omfattande produkttestning och teknisk expertsupport

StarTech.com genomför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och att vi tillhandahåller högkvalitativa produkter till våra kunder. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.com:s ingenjörer för att ge stöd till våra kunder före och efter försäljning.

DP14MM3M täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Delivering visually enriched presentations
- Displaying crisp digital signage walls
- Creating eye-catching visuals for photography, videography, cinematography
- Producing lifelike gaming

Features

- Deliver best in class 8K video content with a VESA® certified DisplayPort 1.4 cable
- Experience superior DisplayPort video with resolutions of up to 7690 x 4320 at 60Hz with 4:4:4 chroma subsampling
- Enjoy higher contrast ratios and vivid colors with High Dynamic Range (HDR) support
- High quality 34 AWG construction offers a small outer diameter of 4.5mm for discreet installations
- Livstidsgaranti och garanterad tillförlitlighet

Hårdvara	Warranty	Lifetime
	Antal ledare	19
	Brandteknisk klass	VW-1-klass
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
	Kontaktplätering	Nickel
Kontakt(er)	Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
	Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	9.8 ft [3 m]
	Kontakttyp	Med lås
	Produktbredd	0.5 in [12 mm]
	Produkthöjd	0.4 in [1 cm]
	Produktlängd	9.8 ft [3 m]
	Produktvikt	9.5 oz [270 g]
	Tråddimension	28 AWG
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	3.5 oz [100 g]
	Package Height	0.4 in [10 mm]
	Package Length	13 in [33 cm]
	Package Width	9.8 in [25 cm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - DisplayPort-kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.