

Cable 91cm Adaptador Conversor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 1920x1200

Product ID: DP2DVIMM3BS



El cable conversor DisplayPort a DVI activo de 91 cm, modelo DP2DVIMM3B, le permite conectar un computador de escritorio o portátil equipado con DisplayPort directamente a un monitor o proyector DVI cercano, lo cual evita tener que comprar adaptadores adicionales y evita también el estorbo que produce el exceso de cable.

Para compatibilidad garantizada con prácticamente cualquier salida DisplayPort, el adaptador activo DisplayPort a DVI soporta señales DisplayPort multimodo (DP++), así como monomodo. A diferencia de los adaptadores pasivos, esto garantiza que el adaptador DP2DVIMM3BS se pueda utilizar incluso con tarjetas gráficas sin señal de salida multimodo DP++ disponible, como las ATI® Eyefinity.

Además, debido a que el cable conversor soporta resoluciones de video de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de video DisplayPort a DVI sin que se desmejore la calidad de la imagen.

El adaptador DP2DVIMM3BS está respaldado por la garantía de 3 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Uso con salidas de vídeo DisplayPort en monomodo que no puedan emitir señal de salida multimodo DP++, como en las tarjetas gráficas ATI® Eyefinity.
- Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Features

- Conversión activa de DisplayPort a DVI
- 1 conector macho DisplayPort, 1 conector macho DVI
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- Instalación plug-and-play

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	DisplayPort
	ID del Conjunto de Chips	Parade - PS171
	Salida A/V	DVI
	Soporte de Audio	No
Rendimiento	Longitud Máxima del Cable	3 ft [0.9 m]
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	1920 x 1200
	Resoluciones Admitidas	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
Conector(es)	Conector A	1 - DisplayPort (20 pines) Macho
	Conector B	1 - DVI-D (25 pines) Macho
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 40% ~ 85%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Ancho del Producto	1.6 in [40 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	3 ft [0.9 m]
	Longitud del Producto	36 in [91.5 cm]
	Peso del Producto	2.6 oz [74.9 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.6 in [15 mm]
	Ancho de la Caja	7.8 in [19.7 cm]
	Longitud de la Caja	8.7 in [22.2 cm]

	Peso (de la Caja) del Envío	3.2 oz [91.6 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador activo de DisplayPort a DVI

Product appearance and specifications are subject to change without notice.