

## Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Product ID: DP2DVIMM6BS



Il cavo convertitore attivo da 1,8 m DisplayPort a DVI DP2DVIMM6BS permette di collegare il desktop o laptop dotato di DisplayPort direttamente a un monitor o proiettore DVI senza richiedere adattatori o cavi aggiuntivi : una soluzione conveniente per permettere il funzionamento di un nuovo computer DisplayPort con un monitor o proiettore VGA di vecchia generazione.

Per una compatibilità garantita praticamente con qualsiasi uscita DisplayPort, l'adattatore attivo DisplayPort a DVI supporta i segnali DisplayPort multimodali (DP++) e monomodali. A differenza degli adattatori passivi, ciò assicura la possibilità di utilizzare DP2DVIMM6BS anche con schede grafiche che non supportano i segnali in uscita DP++ multimodali quali le schede ATI® Eyefinity.

Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in DVI senza rinunciare alla qualità del video.

DP2DVIMM6BS è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

L'adattatore non può essere utilizzato con Apple Cinema Display.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente l'utilizzo con uscite video DisplayPort monomodali che non sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali quali, ad esempio, le schede video ATI® Eyefinity
- Consente di collegare il display DVI (monitor, proiettore) direttamente a un dispositivo con uscita DisplayPort
- Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

### Features

- Conversione attiva DisplayPort a DVI
- 1 connettore DisplayPort maschio, 1 connettore DVI maschio
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 e risoluzioni HDTV fino a 1080p
- Installazione Plug-and-Play

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	No
	ID chipset	Parade - PS171
	Ingresso AV	DisplayPort
	Stile adattatore	Cavi adattatore
	Uscita AV	DVI
<b>Prestazioni</b>	Lunghezza max cavo	6 ft [1.8 m]
	Risoluzioni digitali massime	1920 x 1200
	Risoluzioni supportate	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
	Widescreen supportato	Sì
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
	Connettore B	1 - DVI-D (25 pin) Maschio
<b>Note/requisiti speciali</b>	Requisiti di sistema e cavi	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.  This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	40% ~ 85% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1.6 in [40 mm]
	Lunghezza cavo	6.1 ft [1.9 m]
	Lunghezza prodotto	72.8 in [1850 mm]
	Peso prodotto	3.7 oz [105.2 g]
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	4.3 oz [123 g]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Adattatore attivo DisplayPort a DVI

Product appearance and specifications are subject to change without notice.