

Adaptador DisplayPort a HDMI con Sonido USB - Cable Conversor Pasivo

Product ID: DP2HDMIUSBA



El Adaptador DisplayPort a HDMI con Audio USB, DP2HDMIUSBA es una solución eficaz y económica que permite conectar un HDTV con capacidad HDMI a un dispositivo con salida DisplayPort, eliminando el gasto de actualizar el televisor por cuestiones de compatibilidad. De diseño compacto, el adaptador DisplayPort a HDMI requiere un espacio mínimo y se alimenta a través de una conexión USB por lo que no necesita fuente de alimentación externa ni tomacorriente. Simplemente inserte los conectores integrados USB y DisplayPort en su PC o Mac®, y utilice el largo de cable HDMI necesario para conectar su televisor/monitor. La señal de audio analógico pasa a través de la conexión HDMI, proporcionando las señales de video y del audio de acompañamiento a través de un sólo cable HDMI. El DP2HDMIUSBA es un adaptador pasivo que requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden pasar a través del puerto. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideal para centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa, salas de conferencias y exposiciones
- Permite utilizar su monitor HDMI existente con dispositivos de salida DisplayPort
- Permite pasar el contenido de audio/video desde una PC o Mac con capacidad DisplayPort a dispositivos A/V (HDTV o receptor) para maximizar el área de visualización y potenciar el sonido

Features

- Video DisplayPort con pass-through de Audio USB a un sólo cable HDMI
- Soporta resoluciones HDTV de hasta 1080p (1920x1080)
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
- Soporta audio sin compresión por 2 canales, por ejemplo LPCM
- Cable fácil de usar; no requiere software ni controladores

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Pasivo
	Entrada A/V	DisplayPort USB
	Estándares Industriales	DisplayPort® 1.1a HDMI® Alta Velocidad
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 5.1
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Conector(es)	Conector A	1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
	Conector B	1 - HDMI (19 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video (debe tener soporte para el paso de señales DVI o HDMI)
Indicadores	Indicadores LED	1 - Rojo - Encendido
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
	Consumo de Energía	2W (max)
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 10~85%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Ancho del Producto	2.2 in [55 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	24 in [610 mm]
	Longitud del Producto	27.6 in [700 mm]
	Peso del Producto	3 oz [84.8 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico

Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador DisplayPort y Audio USB a HDMI

Product appearance and specifications are subject to change without notice.