

Cavo DisplayPort a VGA 1,8 m - M/M

Product ID: DP2VGAMM6



Il cavo DisplayPort a VGA (M/M) DP2VGAMM6 da 1,8 m consente di collegare display VGA a schede/sorgenti video DisplayPort. Il cavo offre una distanza di connessione di 1,8 metri ed è dotato di un connettore VGA maschio e un connettore DisplayPort maschio. Il cavo adattatore DisplayPort a VGA supporta trasmissioni video con ampia larghezza di banda e offre risoluzioni monitor fino a 1920x1200 o HDTV fino a 1080p: in questo modo è possibile sfruttare al meglio il display VGA esistente con sorgenti video all'avanguardia DisplayPort. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette di continuare a utilizzare il monitor VGA esistente con i nuovi monitor DisplayPort
- Il cavo DisplayPort a VGA offre connessioni semplici e senza inconvenienti a qualsiasi monitor o proiettore VGA

Features

- Design cavo tutto in uno
- Supporta risoluzioni PC fino a 1920x1200 (HDTV - 1080p)
- Nessun driver o software necessario

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	No
	Placcatura connettori	Oro
	Stile adattatore	Cavi adattatore
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni	Lunghezza max cavo	6 ft [1.8 m]
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
Connettore/i	Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
	Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Umidità	20~80% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Lunghezza cavo	6 ft [1.8 m]
	Lunghezza prodotto	6 ft [1.8 m]
	Peso prodotto	4.2 oz [120 g]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	4.2 oz [120 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo DisplayPort® a VGA 1,8 m - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.