

Adaptateur de voyage DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Product ID: DP2VGDVHD



Le convertisseur DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI DP2VGDVHD offre une solution compacte 3-en-1 permettant de connecter votre PC, votre ordinateur portable ou Ultrabook™ avec DP à un écran VGA, DVI ou HDMI.

Compatible avec presque tous les écrans, téléviseurs ou vidéoprojecteurs, ce convertisseur polyvalent constitue une solution plug-and-play idéale pour les déplacements ou les applications professionnelles BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau. En vous proposant trois des interfaces les plus courantes, il vous permet de vous connecter à appareil disponible dès l'entrée dans une salle de conférence et ce, même si vous ne connaissez pas les ports disponibles.

Le convertisseur prend en charge des résolutions pouvant atteindre 1920 x 1200/1080p ce qui permet un branchement sans encombre depuis votre ordinateur avec DisplayPort. Vous pouvez ainsi convertir une source vidéo DisplayPort en VGA, HDMI ou DVI sans compromis sur la qualité vidéo.

Compact et léger, le convertisseur DisplayPort se garde facilement sous la main sans occuper trop de place dans le sac de votre ordinateur portable.

Le modèle DP2VGDVHD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Emmenez cet adaptateur lors de vos déplacements pour vous connecter à presque tous les écrans
- Connectez votre ordinateur portable/Ultrabook AVEC à un écran HDMI, DVI ou VGA au travail
- Connectez un écran DVI, VGA ou HDMI à votre ordinateur DisplayPort pour l'utiliser comme moniteur secondaire

Features

- Adaptateur trois en un – DP vers VGA, DVI, HDMI
- Prise en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p
- Installation plug-and-play
- Conception compacte
- Design compact et léger

Matériel	Warranty	3 Years	
	Active or Passive Adapter	Actif Passif	
	Entrée AV	DisplayPort - 1.2	
	Prise en charge audio	Oui	
	Sortie AV	DVI HDMI VGA	
	Type adaptateur	Adaptateurs	
Performance	Prise en charge grand écran	Oui	
	Résolutions analogiques max.	1920x1200/1080p	
	Résolutions numériques max.	1920x1200/1080p	
	Spécifications audio	Son surround 5.1 (dépendant de la source et de la destination vidéo)	
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle	
	Connecteur B	1 - DVI-D (25 broches) Femelle 1 - HDMI (19 broches) Femelle 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle	
	Notes spéciales / Configuration	Remarque	L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule sortie vidéo à la fois. En cas de connexions multiples, seule une des sorties fonctionnera. Le port HDMI est un port passif. Le port DVI-D est un port passif. Le port VGA est un port actif.
		Conditions environnementales	Humidité
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)	
	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)	
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir	
	Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]	
	Largeur du produit	1.8 in [45 mm]	
	Longueur de câble	5.9 in [15 cm]	
	Longueur du produit	11.2 in [28.4 cm]	

	Poids du produit	2.3 oz [65 g]
Informations d'emballage	Package Height	0.7 in [17 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Poids brut	2.6 oz [74 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur DisplayPort vers HDMI/VGA/DVI
		1 - Guide d'installation

Product appearance and specifications are subject to change without notice.