

3 in 1 reis adapter: DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI adapter

Product ID: DP2VGDVHD



De DP2VGDVHD DisplayPort naar VGA-, DVI- of HDMI-converter is een compacte 3-in-1 oplossing voor het aansluiten van uw voor DP geschikte desktop, laptop of Ultrabook™-computer op een VGA-, DVI- of HDMI-scherm.

Compatibel met bijna elk scherm, tv of projector biedt deze veelzijdige converter de ideale plug & play-oplossing voor op reis of BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor. Omdat u kunt kiezen uit de drie meest gebruikelijke interfaces kunt u uw computer met deze converter in elke vergaderruimte op een beschikbaar scherm aansluiten, zelfs als u niet weet welke aansluitpoorten beschikbaar zullen zijn.

Voor naadloze verbindingen met uw DisplayPort-computer ondersteunt de converter videoresoluties tot 1920x1200/1080p, waardoor u een DisplayPort-videobron op VGA, HDMI of DVI kunt aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De DisplayPort-converter is compact en licht, waardoor u het gemakkelijk hanteerbaar is en bovendien weinig ruimte in uw laptoptas in beslag neemt.

De DP2VGDVHD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat u uw computer op bijna elk scherm kunt aansluiten
- Sluit uw BYOD laptop/Ultrabook aan op een beschikbaar HDMI-, DVI- of VGA-scherm op uw werk
- Sluit een DVI-, VGA- of HDMI-scherm aan op uw DisplayPort computer, als een secundair scherm

Features

- 3-in-1 adapter - DP naar: VGA, DVI, HDMI
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
- Plug & play-installatie
- Compact
- Draagbaar en lichte constructie

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
		Passief
	Adapterstijl	Adapters
	Audio	Ja
	AV-ingang	DisplayPort
	AV-uitgang	DVI
HDMI		
VGA		
Prestaties	Audiospecificaties	5.1 surround sound (afhankelijk van videobron en bestemming)
	Maximale analoge resoluties	1920x1200/1080p
	Maximale digitale resoluties	1920x1200/1080p
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
	Connector B	1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk
		1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	<p>Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken.</p> <p>De HDMI-poort is een passieve poort. De DVI-D-poort is een passieve poort. De VGA-poort is een actieve poort.</p>
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1.8 in [45 mm]
	Gewicht product	2.3 oz [65 g]
	Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
	Kabellengte	5.9 in [15 cm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	11.2 in [28.4 cm]

Verpakkingsinformatie	Package Height	0.7 in [17 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.6 oz [74 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - DisplayPort-naar-HDMI/VGA/DVI-adapter
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.