

6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F

Product ID: DPEXT6L



The DPEXT6L 6-foot, DisplayPort Video Extension Cable adds an extra 6ft to any DisplayPort cable.

The extension cable features latching, gold-plated connectors for superior conductivity and is backed by our Lifetime Warranty.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Extend your DisplayPort® interface by 6ft

Features

- Supports the DPCP (DisplayPort® Content Protection) standard in addition to HDCP
- Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
- Molded latching connectors with strain relief

Hardware	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Cantidad de Conductores	20
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
	Revestimiento del Conector	Oro
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)	Conector A	1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
	Conector B	1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 40%-70%
	Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 85°C (-13°F to 185°F)
	Temperatura Operativa	-20°C to 80°C (-4°F to 158°F)
Características Físicas	Calibre del Conductor	28 AWG
	Color	Negro
	Longitud del Cable	6 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6 ft [1.8 m]
	Peso del Producto	5.6 oz [160 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	5.8 oz [164.7 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - 6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F

Product appearance and specifications are subject to change without notice.