

## Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM Compatible QSFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 0.5 m

Product ID: EXQSFP4050CM



Il prodotto EXQSFP4050CM è un cavo QSFP+ in rame a collegamento diretto, compatibile con Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Juniper®, nonché conforme agli standard MSA del settore.

Questo cavo Twinax passivo in rame supporta connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo QSFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.

## **Cavi SFP di StarTech.com**

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb
- Connessione di switch di rete o server in un rack point-to-point

### Features

- Compatibilità garantita del 100% con Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 0,5 W
- Con funzione hot-swap

|                                   |  |                                |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Hardware</b>                   | Warranty                               | Lifetime                       |
|                                   | Compatible Brand                       | Juniper                        |
|                                   | Tipo cavo                              | Passive Copper Cable           |
| <b>Prestazioni</b>                | Massima velocità di trasferimento dati | 40 Gbps                        |
|                                   | Reti compatibili                       | 40 Gbps                        |
| <b>Connettore/i</b>               | Connettore A                           | 1 - QSFP+ Latch Presa          |
|                                   | Connettore B                           | 1 - QSFP+ Latch Presa          |
| <b>Alimentazione</b>              | Consumo energetico                     | < 0.5 W (per end)              |
| <b>Ambientale</b>                 | Temperatura d'esercizio                | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)    |
|                                   | Temperatura di conservazione           | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>    | Colore                                 | Nero                           |
|                                   | Lunghezza cavo                         | 1.6 ft [0.5 m]                 |
| <b>Informazioni confezione</b>    | Package Height                         | 0.6 in [15 mm]                 |
|                                   | Package Length                         | 12.8 in [32.5 cm]              |
|                                   | Package Width                          | 9.8 in [25 cm]                 |
|                                   | Peso spedizione (confezione)           | 4.1 oz [116 g]                 |
| <b>Contenuto della confezione</b> | Incluso nella confezione               | 1 - Cavo QSFP+                 |
|                                   | Altezza prodotto                       | 0.5 in [1.3 cm]                |
|                                   | Diametro filo                          | 30 AWG                         |
|                                   | Impedenza                              | 100 Ohm                        |
|                                   | Larghezza prodotto                     | 0.7 in [18 mm]                 |
|                                   | Lunghezza prodotto                     | 16.4 ft [5 m]                  |
|                                   | Peso prodotto                          | 3.5 oz [100 g]                 |
|                                   | Tipo guaina cavo                       | PVC - Polyvinyl Chloride       |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.