

Juniper EX-SFP-10GE-LR Compatibile Ricetrasmittitore SFP+ - 10GBASE-LR

Product ID: EXSFP10GELRS



Il prodotto EXSFP10GELRS è un modulo ricetrasmittitore per fibra compatibile con Juniper EX-SFP-10GE-LR, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Juniper®. Offre un'affidabile connettività da 10 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 10GBASE-LR, a una distanza massima di 10 km.

Specifiche tecniche:

- **Lunghezza d'onda:** 1310 nm
- **Velocità massima di trasferimento dei dati:** 10 Gbps
- **Tipo:** fibra monomodale
- **Tipo di connessione:** connettore LC
- **Distanza massima di trasferimento:** 10 km
- **MTBF:** 2.104.865 ore
- **Consumo energetico:** inferiore a 1,3 watt
- **Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring):** sì

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP+ consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Ricetrasmittitori SFP di StarTech.com

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sostituzione di moduli SFP+ difettosi o danneggiati di switch e router Juniper
- Espansione della rete a segmenti remoti

Features

- Compatibilità garantita del 100% con Juniper EX-SFP-10GE-LR
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 1,2 W
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Juniper®
	Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
Prestazioni	DDM	Si
	Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
	Lunghezza d'onda	1310nm
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Modalità operativa fibra	Full Duplex
	MTBF	2.104.865 ore
	Reti compatibili	10 Gbps
Connettore/i	Tipo fibra	Modalità singola
	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Note/requisiti speciali	Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra 10 Gigabit e convertitori multimediali
	Requisiti di sistema e cavi	Porta SFP compatibile con MSA o Juniper
Alimentazione	Consumo energetico	< 1.2 W
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Argento
	Tipo enclosure	Alluminio
Informazioni confezione	Package Height	1.3 in [34 mm]
	Package Length	3.7 in [93 mm]
	Package Width	4.7 in [11.9 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittore SFP+
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Larghezza prodotto	0.5 in [13.9 mm]
	Lunghezza prodotto	2.3 in [58.4 mm]

Peso prodotto

0.7 oz [21 g]

Product appearance and specifications are subject to change without notice.