

Ventilateur de processeur Socket 7/370 65 x 60 x 45 mm avec dissipateur thermique et connecteur TX3

Product ID: FAN370PRO



Mesurant 65 x 60 x 45 mm, ce ventilateur/refroidisseur de processeur Socket 7/370 est un dissipateur thermique et un ventilateur combinés conçus pour refroidir les processeurs de haut rendement. Le refroidisseur de processeur Socket 7/370 est doté d'un dissipateur thermique extra-large combiné avec un moteur DC à roulement à bille sans balai de 6 x 2 cm silencieux. Le ventilateur dispose d'un design de pale de haute efficacité capable de déplacer 0,60 m³/min qui fournit une capacité de refroidissement suffisante pour les processeurs Celeron et Pentium III pouvant atteindre 1,4 GHz. Le refroidisseur de processeur Socket 7/370 est alimenté par une connexion TX3 (3 broches) à l'alimentation de l'ordinateur et est une solution de refroidissement appropriée pour les processeurs Intel Pentium III et Celeron jusqu'à 1,4 GHz et AMD K6 à n'importe quelle vitesse. Remarque : pour alimenter le processeur Socket 7/370 en utilisant une connexion LP4 (4 broches) à la source d'alimentation, voyez notre câble répartiteur d'alimentation TX3 en Y vers 2 LP4 (CPUFANADAPT).

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Remplacez un refroidisseur de processeur Socket 370/7/A défectueux ou bruyant
- Compatible avec les processeurs Intel Pentium III et Celeron jusqu'à 1,4 GHz et AMD K6
- Compatible avec les processeurs Duron Socket A AMD jusqu'à 1,2 GHz

Features

- Ventilateur à roulement à bille 60 mm
- Construction du dissipateur thermique en aluminium
- Connecteur de ventilateur Molex standard 3 broches

	Warranty	2 Years
Matériel	Dimensions du dissipateur thermique	58 x 63 x 20mm (2.3 x 2.5 x 0.78in)
	Dimensions du ventilateur	58 x 58 x 20mm (2.3 x 2.3 x 0.7in)
	Type de dissipateur thermique	Aluminium
	Type ventilateur à roulement	Roulement à bille
	Ventilateurs	1 - 58 mm
Performance	Débit d'air	20.2 CFM
	Niveau de bruit	31 dBA
	Résistance thermique	0.661°C/W
	TR/M	4000
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3) Femelle
Alimentation	Consommation électrique	2.52 W
	Tension d'entrée	12 DC
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Poids du produit	4.8 oz [136 g]
	Type de boîtier	Aluminium et plastique
Informations d'emballage	Package Height	2.8 in [72 mm]
	Package Length	3.9 in [10 cm]
	Package Width	3.2 in [81 mm]
	Poids brut	5.8 oz [163 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Refroidisseur de processeur à ailettes liées Socket 7 / 370 1 - Paquet de graisse thermique

Product appearance and specifications are subject to change without notice.