

Ventilador de Repuesto para Disipador de Procesador o Gabinete Chasis PC - 80mmx25mm - TX3

Product ID: FAN8X25TX3L



Este silencioso ventilador para gabinete con rodamiento de bolas (8cm) ofrece una solución eficaz y económica para reemplazar un ventilador dañado o ruidoso en su PC. Alimentado a través de una simple conexión TX3 a la placa base del host, el ventilador para gabinete de 8cm permite mantener una temperatura adecuada del computador optimizando el desempeño del sistema.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideal para reemplazar un ventilador ruidoso o dañado del ordenador
- Instale este ventilador en un ordenador para aumentar la refrigeración y el flujo de aire

Features

- Diseño de rodamiento de bolas doble
- Conector de 3 pines con cable de tacómetro

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Conductores	3
	Tipo de Rodamiento del Ventilador	Rodamiento de bola
Rendimiento	Nivel de Ruido	27 dBA
	RPM	2000
	Velocidad de Flujo de Aire	26.6 CFM
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - Ventilador Molex (3 pines, TX3) Hembra
Requisitos de Energía	Corriente de Entrada	0.08 A
	Tensión de Entrada	12 DC
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	-10 to 80
Características Físicas	Altura del Producto	3.1 in [8 cm]
	Ancho del Producto	1 in [25 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	3.1 in [80 mm]
	Peso del Producto	2.4 oz [69 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
	Ancho de la Caja	3.8 in [97 mm]
	Longitud de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.5 oz [98 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Ventilador para Gabinete de 8cm 4 - Tornillos de Montaje

Product appearance and specifications are subject to change without notice.