


## Cable Patch de Fibra Duplex Multimodo 62,5/125 5m LC - LC

Product ID: FIBLCLC5



El Cable Patch de Fibra Duplex Multimodo 62,5/125 de 5m (16 pies), FIBLCLC5 dispone de conectores LC (machos) en ambos extremos a fin de proporcionar la conexión necesaria entre dispositivos de redes para transmitir datos a larga distancia y alta velocidad.

Este cable de parcheo LC-LC está recubierto con material LSZH ("Low-Smoke, Zero-Halogen", poco humo, cero halógenos) ignífugo, a fin de reducir al mínimo el humo, la toxicidad y la corrosión en caso de exposición al calor o de fuego. Ideal en entornos industriales, oficinas centrales y colegios, así como residenciales, donde las normas de construcción son un factor a tener en cuenta.

Con el objeto de asegurar un óptimo rendimiento, nuestro Cable de Fibra Duplex Multimodo ha sido testeado y certificado para cumplir con los límites aceptables de pérdida de inserción de modo de garantizar compatibilidad y 100% de confiabilidad.

Respaldo por una Garantía de Por Vida, este Cable Patch de Fibra Multimodo LC - LC está pensado para proporcionar confiabilidad duradera y rendimiento de las más alta calidad.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- La solución ideal para aplicaciones que requieren alta velocidad de transmisión
- En sistemas de banda ancha
- En telecomunicaciones/comunicación de datos
- Utilizado en redes de larga distancia con datos de misión crítica

### Features

- Cumple o supera los valores de atenuación requeridos por los estándares de la industria
- Recubrimiento LSZH
- A prueba de interferencias eléctricas

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Grado de Inflamabilidad	Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
	Tamaño de Fibra	62.5/125
<b>Rendimiento</b>	Clasificación de Cables	1Gbps / 10Gbps
	Clasificación de Fibra	OM1
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10Gbps
	Tipo de Fibra	Multimodo
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho
	Conector B	1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 0~90%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Características Físicas</b>	Color	Naranja
	Longitud del Cable	16.4 ft [5 m]
	Longitud del Producto	16.4 ft [5 m]
	Peso del Producto	2.5 oz [71 g]
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	2.8 oz [80 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable Patch de Fibra Duplex Multimodo 62,5/125 5m LC - LC

Product appearance and specifications are subject to change without notice.