


Cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 3 m LC/ST - LSZH

Product ID: FIBLCST3



Il cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125, 3 m FIBLCST3 è dotato alle estremità di un connettore LC (maschio) e un connettore ST (maschio) che offrono il collegamento necessario tra dispositivi di rete a fibra per reti per lunghe distanze ad alta velocità.

Questo cavo patch LC-ST è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio. È ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in aree residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Al fine di assicurare prestazioni ottimali, ogni cavo patch duplex in fibra multimodale viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità.

Dotato di garanzia a vita, il nostro cavo patch in fibra multimodale LC-ST è garantito per offrire un'affidabilità duratura e prestazioni di alta qualità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Sistemi a banda larga
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Utilizzati in reti per lunghe distanze con dati mission-critical

Features

- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- Non soggetta all'interferenza elettrica

Hardware	Warranty	Lifetime
	Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
	Dimensioni fibra	62.5/125
Prestazioni	Classe cavo	1Gbps / 10Gbps
	Classificazione fibra	OM1
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Tipo fibra	Multimodale
Connettore/i	Connettore A	1 - LC duplex in fibra ottica Maschio
	Connettore B	1 - Duplex ST in fibra ottica Maschio
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0~90% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Arancione
	Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
	Lunghezza prodotto	9.8 ft [3 m]
	Peso prodotto	1.8 oz [52 g]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	2.2 oz [61 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 3 m LC - ST

Product appearance and specifications are subject to change without notice.