

TV-väggfäste med låg profil - kan lutas

Product ID: FPWTLTBAT



Spara plats och förbättra utseendet på din arbetsplats med denna TV-väggmontering i låg profil. Monteringen sitter nära väggen för att ge skydd för en VESA-kompatibel TV från 37" till 75" och ger anti-stöldskydd samt lutning som gör det enkelt att hitta den perfekta vinkeln.

Design i låg profil för mötesområden eller digitala skyltar

Montera din platt-TV eller skärm på en plats som är lämplig för besökare, klienter eller medarbetare. Väggmonteringen stöder säkert din TV ungefär 51 mm från väggen för att ge ett slimmade utseende i låg profil.

Den är idealisk för lobbyer, korridorer, styrelserum, arbetsområden, kundriktade områden eller för att skapa digitala skyltar. Väggmonteringen stöder de flesta platta LED eller LCD TV-apparater från 37" till 75" (940 till 1905 mm) och upp till 40 kg.

Justera vinkeln

Detta TV-väggfäste kan lutas -10 till +5 grader, så att du lätt kan justera vinkeln på skärmen för att anpassa visningen.

Anti-stöldskydd

Den robusta TV-väggmonteringen i kraftigt stål håller din platt-TV säkert och stabilt för att skydda din investering. TV-monteringen är idealisk för områden med hög trafik och minimal uppsikt och har en stålregel som kan låsas på plats med ett hänglås (köps separat) för att skydda din TV eller skärm från stöld.

Enkel montering

Ett inbyggt vattenpass ser till att din TV är rak på väggen, för optimal visning.

FPWTLTBAT täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Vägghäng en TV-apparat säkert
- Håll dina gäster informerade och underhållna
- Idealiskt för klassrum, föreläsningssalar eller kundområden
- Skydda din TV eller skärm mot stöld

Features

- Spara utrymme med detta väggfäste för 37- till 75-tums platt-TV (passar böjda TV-skärmar med kompatibel VESA-montering)
- TV-fästet med låg profil sticker endast ut 51 mm från väggen
- Kan lutas -10 till +5 grader för optimal visning
- Låsbar regel håller TV:n säker och ger stölskydd (hänglås krävs)
- Kraftigt TV-fäste i stål (montering utan verktyg) håller upp till 40 kg

Hårdvara	Warranty	5 Years
	# skärmar som stöds	1
	Kabelhantering	Nej
	Ledad	Nej
	Minimum Profile from Wall	2 in [51 mm]
	Monteringsalternativ	Väggmontering
	VESA-hålmönster	200x200 mm
		300x300 mm
		400x200 mm
400x400 mm		
600x400 mm		
800x400 mm		
Prestanda	Anti-theft	Ja
	Fits Curved TV	Ja
	Maximal skärmstorlek	75"
	Minsta displaystorlek	37"
	Video Wall	Nej
	Viktkapacitet	88.4 lb [40 kg]
Utseende	Produktbredd	2 in [51 mm]
	Produkthöjd	17.3 in [44 cm]
	Produktlängd	39.3 in [99.8 cm]
	Produktvikt	8.1 lb [3.7 kg]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	10.5 lb [4.8 kg]
	Package Height	2.6 in [65 mm]
	Package Length	38.9 in [98.7 cm]
	Package Width	9.3 in [23.6 cm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - väggmontering
		1 - säkerhetsregel
		1 - vänster adapterfäste
		1 - höger adapterfäste
		1 - vattenpass
		2 - dekorativa skydd

- 4 - dekorativa skyddskruvar
- 4 - M5x14 mm skruvar
- 4 - M6x14 mm skruvar
- 4 - M8x50 mm skruvar
- 4 - M6x30 mm skruvar
- 4 - M8x30 mm skruvar
- 4 - rektangulära brickor
- 8 - små distanshållare
- 8 - stora distanshållare
- 6 - Skruvar
- 6 - betongankare
- 6 - runda brickor
- 1 - Instruktionsbok

Product appearance and specifications are subject to change without notice.