


## Cisco GLC-LH-SMD compatibel SFP Transceiver module - 1000BASE-LX/LH - 10 stuks

Product ID: GLCLHSMD10ST



De GLCLHSMD10ST is een pakket met tien van onze Cisco GLC-LH-SMD compatibele glasvezel transceiver modules die ontworpen, geprogrammeerd en getest zijn voor gebruik met Cisco® switches en routers. De module levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit via glasvezelkabels, voor 1000BASE-LX/LH conforme netwerken, op een afstand tot 10 km.

### Technische specificaties:

- **Golflengte:** 1310 nm
- **Maximale dataoverdrachtssnelheid:** 1,25 Gbps
- **Type:** Single-mode / multi-mode glasvezel
- **Verbindingstype:** LC connector
- **Maximale overdrachtsafstand:** 10 km
- **MTBF:** 200.000 uur
- **Stroomverbruik:** Minder dan 1 W
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** Ja

Deze SFP glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

### **StarTech.com SFP's**

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Vervangen van defecte of beschadigde SFP modules in Cisco switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

### Features

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco GLC-LH-SMD
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 1 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco®
	Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH
<b>Prestaties</b>	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
	DDM	Ja
	Glasvezelmodus	Full-Duplex
	Glasvezeltype	Single Mode / Multi Mode
	Golflengte	1310nm
	Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
	Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
	MTBF	200.000 uur
<b>Connector(en)</b>	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex Vrouwelijk
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	<b>Notitie</b>	Voor gebruik in Gigabit-glasvezelnetwerkapparatuur
	Systeem- en kabelvereisten	MSA- of Cisco-compatibele SFP-poort
<b>Voeding</b>	Vermogensopname	< 1 W
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Kleur	Zilver
	Type behuizing	Aluminium
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	1.3 in [34 mm]
	Package Length	7.2 in [18.2 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	8 oz [227 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	10 - SFP-transceivers
	Breedte product	0.5 in [12 mm]
	Gewicht product	0.6 oz [17 g]
	Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
	Lengte product	2.3 in [58 mm]

Product appearance and specifications are subject to change without notice.