

Câble HDMI haute vitesse 4K 60Hz de 10 m - Actif - CL2

Product ID: HD2MM10MA



Ce câble HDMI CL2 est conçu pour les installations murales encastrées. Il dispose également d'un amplificateur de signal actif qui permet une connexion jusqu'à 10 m de distance entre vos appareils HDMI, sans aucune perte de signal. Le câble est également rétrocompatible avec les spécifications HDMI antérieures et fonctionne avec tous vos appareils HDMI actuels.

Profitez de connexions HDMI 4K sur de plus longues distances

Le circuit d'amplification intégré du câble augmente le signal HDMI sans aucune alimentation externe. Il prend en charge des connexions plus longues que le HDMI standard. Le câble actif dispose également d'un câblage plus fin qui permet une plus grande flexibilité. C'est la solution parfaite pour vos installations murales encastrées.

Profitez des meilleures fonctionnalités du HDMI

Ce câble HDMI 4K prend en charge des résolutions pouvant atteindre 4K à 60 Hz (3840 x 2160p) et des bandes passantes pouvant atteindre 18 Gb/s. Il prend également en charge le HDR (High Dynamic Range) pour bénéficier d'un meilleur taux de contraste et de couleurs vives.

Résolutions plus élevées, vitesses améliorées et images plus nettes : ce câble garantit les meilleures performances HDMI actuellement disponibles. C'est le câble idéal pour créer une expérience en home cinéma exceptionnelle, offrir un affichage numérique réaliste ou animer des présentations exceptionnelles.

Le câble prend également en charge jusqu'à 32 voies audio non compressées pour offrir un son remarquable.

Le modèle HD2MM10MA bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans.

Remarque : Ce câble dispose d'une architecture unidirectionnelle, le câble doit donc impérativement être installé dans la bonne direction. Assurez-vous que le connecteur HDMI® portant la mention « TV » est connecté à l'écran, afin de garantir que l'appareil et la source HDMI sont correctement connectés.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Pour les installations murales encastrées exigeant une classification incendie CL2
- Connectez des écrans et appareils 4K/Ultra HD
- Connectez des vidéoprojecteurs HDMI dans les salles de réunion, de classe ou de conférence

Features

- Circuit d'amplification active intégré
- Classification incendie CL2
- Prend en charge toutes les spécifications HDMI 2.0
- Prend en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz
- Permet une connexion jusqu'à 10 m de distance
- Prend en charge une bande passante pouvant atteindre 18 Gb/s
- Prend en charge le HDR (High Dynamic Range) pour bénéficier d'un taux de contraste étendu et d'une précision de couleurs
- Jusqu'à 32 voies audio avec un taux d'échantillonnage de 1536 Hz
- Prend en charge une image de type cinéma au format 21:9
- Offre deux flux vidéo sur un seul écran
- Prise en charge de vidéo 3D
- Offre un audio à plusieurs flux à plusieurs utilisateurs (jusqu'à 4)
- Prend en charge la colorimétrie BT.2020
- Prend en charge les fonctionnalités CEC (Consumer Electronics Control)
- Rétrocompatible avec les versions antérieures de HDMI

	Warranty	2 Years
Matériel	ID du chipset	Spectra7 - HT8181
	Placage du connecteur	Or
	Résistance au feu	Homologué CL2
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
	Spécifications audio	Jusqu'à 32 voies audio avec un taux d'échantillonnage de 1536 Hz
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Mâle
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Ce câble dispose d'une architecture unidirectionnelle, le câble doit donc impérativement être installé dans la bonne direction. Assurez-vous que le connecteur HDMI® portant la mention « TV » est connecté à l'écran, afin de garantir que l'appareil et la source HDMI sont correctement connectés.
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	24 AWG
	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.4 in [11 mm]
	Largeur du produit	0.9 in [22 mm]
	Longueur de câble	32.8 ft [10 m]
	Longueur du produit	32.8 ft [10 m]
	Poids du produit	2.2 lb [1 kg]
	Style de connecteur	Droit
Informations d'emballage	Poids brut	2.3 lb [1 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI

Product appearance and specifications are subject to change without notice.